

Varžos matuoklis, Tipas: RESIST



Užsakymo data

Užsakymo numeris	473340 RESIST
GTIN	2050001865090
Produktų klasė	47F

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiškas, patogus varžos matuoklis SAFE-STAT su dviem žalvarinėmis juostelėmis **paviršiaus, nuotėkio ir praeinamosios varžos matavimui pagal IEC 61340**. Paraleliniai elektrodai integruoti prietaiso apačioje, todėl tereikia matuoklį uždėti ant matuojamos vietos.

Tiekimo sudėtis:

Su įžeminimo laidu, krepšiu ir instrukcija.

Priedai pasirinktinai:

9 V akumuliatorinė baterija Nr. 081561 dyd. 6LR61.

Kalibravimas: Kainos reikia teirautis

Matavimo ribos (diapazonas): $10^3 - 10^{12} \Omega$

Leistina paklaida: ± 1 dekada

Matavimo įtampa: 100 V

Ilgis: 130 mm

Plotis: 70 mm

Aukštis: 27 mm

Techninis aprašymas

Aukštis	27 mm
---------	-------

Svoris	217 g
Matavimo įtampa	100 V
Ilgis	130 mm
Plotis	70 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	$10^3 - 10^{12} \Omega$
Leistina paklaida	±1 dekada
Maitinimas	Baterijos
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 6LR61
Baterijos tipas	9 V blokas
Baterijų kiekis	1
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
Produkto rūšis	Varžos matavimo prietaisas

Priedai

Apvalūs elektrodai	473346
Šarminiai mangano akumuliatoriai Tarptautinis dydis 6LR61	081556 6LR61