

## Varžos matuoklis, Tipas: KOMBI



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	473340 KOMBI
GTIN	2050001865083
Produktų klasė	47F

### Aprašymas

#### Modelis:

Kompaktiškas, patogus varžos matuoklis SAFE-STAT su dviem žalvarinėmis juostelėmis **paviršiaus, nuotėkio ir praeinamosios varžos matavimui pagal IEC 61340**. Paraleliniai elektrodai integruoti prietaiso apačioje, todėl tereikia matuoklį uždėti ant matuojamos vietos. Naudojant **integruotą apyrankę- testerį žmonių apsauginio įžeminimo patikrinimui** patogus matavimo prietaisas SAFE-STAT Kombi-Meter idealiai tinka norint greitai patikrinti EPA darbo vietas, apsauginį įžeminimą ir pan.

#### Tiekimo sudėtis:

Su įžeminimo laidu, krepšiu ir instrukcija.

#### Priedai pasirinktinai:

9 V akumuliatorinė baterija Nr. 081561 dyd. 6LR61.

Kalibravimas: Kainos reikia teirautis

Matavimo ribos (diapazonas):  $10^3 - 10^{12} \Omega$

Leistina paklaida:  $\pm 1/2$  dekados

Matavimo įtampa: 100 V

Testerio- apyranės matavimo diapazonas: 0,75 - 35 M $\Omega$

Testerio- apyranės paklaida:  $\pm 10 \%$

Testerio- apyranės matavimo įtampa: 15 V

### Techninis aprašymas

Leistina paklaida	±1/2 dekados
Plotis	65 mm
Testerio- apyrankės matavimo diapazonas	0,75 - 35 MΩ
Ilgis	130 mm
Svoris	180 g
Matavimo ribos (diapazonas)	10 <sup>3</sup> - 10 <sup>12</sup> Ω
Testerio- apyrankės paklaida	±10 %
Testerio- apyrankės matavimo įtampa	15 V
Matavimo įtampa	100 V
Aukštis	27 mm
Maitinimas	Baterijos
Baterijų kiekis	1
Baterijos tipas	9 V blokas
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 6LR61
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
Produkto rūšis	Varžos matavimo prietaisas

## Priedai

Apvalūs elektrodai	473346
Šarminiai mangano akumulatoriai Tarptautinis dydis 6LR61	081556 6LR61