

Mitutoyo**Skaitmeninis gylmatis AOS su duomenų išvadu, Matavimo diapazonas: 200mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	418711 200
GTIN	4946368688527
Produktų klasė	44A

Aprašymas

Modelis:

Matavimo rezultatai rodomi dideliame aiškiam ekrane. Matavimo plokštumos tiksliai šlifluotos.

Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 497080 ir 497100.

Techninis aprašymas

Matavimo liniuotės skersmuo	16x3,5 mm
Kalibravimas	A1
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Padalos vertė	0,01 mm
Tiltelio ilgis	100 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 357
Baterijų kiekis	1
Maitinimas	Baterijos
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,02 mm

Norma	ISO 13385
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	Dėklas
Matavimo prietaiso matavimo metodas	elektromagnetinis induktyvus metodas
Produkto rūšis	Gylmatis

Paslaugos

DAkS kalibravimas Slankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021010 200
Kalibravimas Slankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021000 200

Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas 357	081560 357
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas D2	497100 D2
Prijungimo kabelis Tipas D2	497080 D2
Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975
Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas USB2	497100 USB2
Papildomas tiltelis, vienas Tiltelio ilgis 180 mm	418744 180
Prijungimo kabelis Tipas USB2	497080 USB2
Papildomas tiltelis, vienas Tiltelio ilgis 320 mm	418744 320
Prijungimo kabelis Tipas D1	497080 D1
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas D1	497100 D1
Papildomas tiltelis, vienas Tiltelio ilgis 260 mm	418744 260
Siųstuvas Tipas S1	498966 S1

