

Mahr

Skaitmeninis mikrometras su keičiamais matavimo antgaliais i-wi, Matavimo diapazonas: 0-25mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	421323 0-25
GTIN	4059192063719
Produktų klasė	43A

Aprašymas

Modelis:

Mikrometras Nr. 421306 su **nesisukančia** ašimi ir greitai **pakeičiamais matavimo antgaliais**. **Sraigto žingsnis 5 mm per apsisukimą** sumažina matavimo laiką. **10 mm dydžio skaičiai** ryškiaame ekrane. Praktiška HOLD funkcija matavimo vertei užfiksuoti, kad ją būtų galima patikimai nuskaityti. Perjungimas iš santykinių į absoliučiuosius matavimus. Nulinės vertės nustatymas bet kurioje padėtyje. Patogiam leistinos paklaidos indikatoriuje su papildomomis įspėjamosiomis ribomis naudotojas mato, ar ir kaip ruošinys yra tolerancijos ribose. REFERENCE matavimo sistema išsaugo ir išlaiko nustatytą nulinę padėtį net ir po pakartotinio įjungimo. Lock funkcija apsaugo nuo matavimo klaidų, atsiradusių netyčia paspaudus valdymo mygtukus.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkei), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

6 poros keičiamų matavimo antgalių su:

- **lygiomis matavimo plokštumomis, Ø 6,5 mm;**
- **diskinėmis matavimo plokštumomis, Ø 11,3 mm;**
- **sumažintomis matavimo plokštumomis, Ø 2 mm;**

- apvaliomis matavimo plokštumomis, \varnothing 7 mm;
- ašmenimis 0,75×7 mm;
- kūgiu 60°, \varnothing 0,5–5,5 mm.

Priedai pasirinktinai:

i-wi belaidis imtuvas Nr. 498912.

Techninis aprašymas

Sraigto žingsnis	5 mm
Baterijų kiekis	1
Padalos vertė	0,001 mm
Sraigto \varnothing	6,5 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Leistina paklaida	4 μ m
Padalos vertė	0,00005 in
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 25 mm
Matavimo antgalių skaičius	6
Kalibravimas	B1
LCD ekrano skaitmenų dydis	10 mm
IP apsaugos klasė	IP 65
Maitinimas	Baterijos
Belaidis naudojimas	Gamintojo programinė įranga
Norma	DIN 863
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	MAHR i-wi radijo sistema
Matavimo verčių fiksavimas	MAHR Reference-Lock sistema
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Mikrometras

Paslaugos

022010 100

DAkS kalibravimas Mikrometras be etalono Maksimalios matavimo ribos 100 mm

Kalibravimas Mikrometras be etalono Maksimalios matavimo ribos 25 mm

022000 25

Priedai

Radio imtuvas, skirtas Mahr i-wi Tipas STICK

498912 STICK