

Garant GRIDLINE

Skirtukai 7S įrankių spintai, 26×24G, Tipas: 1000/7S**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	931131 1000/7S
GTIN	4062406133764
Produktų klasė	9GB

Aprašymas**Modelis:**

Skirtukai 5-iems 7S įrankių spintos stalčiams. Susideda iš GARANT lovelių su skiriamosiomis plokštelėmis ir skiriamųjų juostų su įpjovomis ir šoninėmis juostomis bei įstatomų skiriamųjų sienelių.

Tinka:

GARANT GridLine 7S įrankių spinta Nr. 931125 dyd. 1000/7S.

Tiekimo sudėtis:

20 GARANT GridLine loveliai, 70 GARANT GridLines kiriamosios plokštelės, 9 GARANT GridLine skiriamosios juostos su įpjovomis, 4 poros GARANT GridLine šoninių juostų, 40 GARANT GridLine skiriamųjų sienelių.

Stalčių naudingasis gylis G: 26×24

Techninis aprašymas

Stalčių naudingasis gylis G	26×24
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	26×24G
Produkto rūšis	Stalčių padalijimas

Priedai

951580 150

Šoninių juostelių su įpjovomis rinkinys 2 vnt. Gylis 24G
Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 150 mm

Lovelių skiriamosios plokštelės 10 vnt. rinkinys Tipas C

951275 C

Lovelio aukštis 25 mm. 1K Plotis×gylis G / tipas 6X6/3

951415 6X6/3

Įstatomos skiriamosios sienelės Plotis 8G Tinka stalčiams,
kurių priekio aukštis 75 mm

951781 75

Įstatomos skiriamosios sienelės Plotis 10G Tinka stalčiams,
kurių priekio aukštis 100 mm

951801 100

Lovelių skiriamosios plokštelės 10 vnt. rinkinys Tipas B

951275 B

Skiriamosios juostelės su įpjovomis Gylis 24G Tinka
stalčiams, kurių priekio aukštis 150 mm

951530 150

Šoninių juostelių su įpjovomis rinkinys 2 vnt. Gylis 24G
Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 75 mm

951580 75

Lovelio aukštis 25 mm. 1K Plotis×gylis G / tipas 2X6/1

951415 2X6/1

Įstatomos skiriamosios sienelės Plotis 10G Tinka stalčiams,
kurių priekio aukštis 125 mm

951801 125

Įstatomos skiriamosios sienelės Plotis 8G Tinka stalčiams,
kurių priekio aukštis 100 mm

951781 100

Skiriamosios juostelės su įpjovomis Gylis 24G Tinka
stalčiams, kurių priekio aukštis 100 mm

951530 100

Skiriamosios juostelės su įpjovomis Gylis 24G Tinka
stalčiams, kurių priekio aukštis 125 mm

951530 125

Šoninių juostelių su įpjovomis rinkinys 2 vnt. Gylis 24G
Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 100 mm

951580 100

Lovelio aukštis 25 mm. 1K Plotis×gylis G / tipas 6X6/4

951415 6X6/4

Įstatomos skiriamosios sienelės Plotis 3G Tinka stalčiams,
kurių priekio aukštis 75 mm

951731 75

Įstatomos skiriamosios sienelės Plotis 12G Tinka stalčiams,
kurių priekio aukštis 150 mm

951821 150

Šoninių juostelių su įpjovomis rinkinys 2 vnt. Gylis 24G
Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 125 mm

951580 125

Skiriamosios juostelės su įpjovomis Gylis 24G Tinka
stalčiams, kurių priekio aukštis 75 mm

951530 75

951761 75

Įstatomos skiriamosios sienelės Plotis 6G Tinka stalčiams,
kurių priekio aukštis 75 mm

Įstatomos skiriamosios sienelės Plotis 8G Tinka stalčiams,
kurių priekio aukštis 125 mm

951781 125