

Mahr**Skaitmeninis mikrometras su paplonintais matavimo paviršiais i-wi,
Matavimo diapazonas: 0-25mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 421691 0-25 |
| GTIN | 4059192059033 |
| Produktų klasė | 43A |

Aprašymas**Modelis:**

Naujoviškas mikrometras su **10 mm dydžio skaičiais** ryškiam ekrane. Praktiška HOLD funkcija matavimo vertei užfiksuoti, kad ją būtų galima patikimai nuskaityti. Lakuotas plieninis rėmas su šilumos izoliacija. Perjungimas iš santykinį į absoliučiuosius matavimus. Nulinės vertės nustatymas bet kurioje padėtyje. Patogiam **leistinos paklaidos indikatoriuje su papildomomis įspėjamosiomis ribomis** naudotojas mato, ar ir kaip ruošinys yra tolerancijos ribose.

Mikrometrinis sraigtas ir atrama su kietlydinio plokštelėmis.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepalaidus dulkei), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032, 1 etalonas nuo dyd. 25–50.

Priedai pasirinktinai:

i-wi radijo imtuvas Nr. 498912 STICK.

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------|---------------|
| Leistina paklaida | 4 μm |
| Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 |
| Kalibravimas | B1 |
| Padalos vertė | 0,001 mm |

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| LCD ekrano skaitmenų dydis | 10 mm |
| Padalos vertė | 0,00005 in |
| Baterijų kiekis | 1 |
| Sraigto žingsnis | 0,5 mm |
| IP apsaugos klasė | IP 65 |
| Maitinimas | Baterijos |
| Belaidis naudojimas | Gamintojo programinė įranga |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Sąsaja | MAHR i-wi radijo sistema |
| Matavimo prietaisai | skaitmeninis |
| Pakuotė | tvirta dėžė |
| Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai |
| Produkto rūšis | Mikrometras |

Paslaugos

| | |
|---|------------|
| Kalibravimas Mikrometras be etalono Maksimalios matavimo ribos 25 mm | 022000 25 |
| DAkkS kalibravimas Mikrometras be etalono Maksimalios matavimo ribos 100 mm | 022010 100 |