



## Skaitmeninis mikrometras su paplonintais matavimo paviršiais, Matavimo diapazonas: 0-25mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	421681 0-25
GTIN	4059192058715
Produktų klasė	43A

### Aprašymas

#### Modelis:

Naujoviškas mikrometras su **10 mm dydžio skaičiais** ryškiaame ekrane. Praktiška HOLD funkcija matavimo vertei užfiksuoti, kad ją būtų galima patikimai nuskaityti. Lakuotas plieninis rėmas su šilumos izoliacija. Perjungimas iš santykinių į absoliučiuosius matavimus. Nulinės vertės nustatymas bet kurioje padėtyje. Patogiam **leistinos paklaidos indikatoriuje su papildomomis įspėjamosiomis ribomis** naudotojas mato, ar ir kaip ruošinys yra tolerancijos ribose.

Mikrometrinis sraigtas ir atrama su kietlydinio plokštelėmis.

#### Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkiams), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

#### Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032, 1 etalonas nuo dyd. 25–50.

#### Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimolaidas Nr. 498941.

### Techninis aprašymas

LCD ekrano skaitmenų dydis	10 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Padalos vertė	0,00005 in
Baterijų kiekis	1

Leistina paklaida	4 µm
Kalibravimas	B1
Padalos vertė	0,001 mm
Sraigto žingsnis	0,5 mm
IP apsaugos klasė	IP 65
Maitinimas	Baterijos
Norma	Gamykliniai standartai
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	RS232C sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Produkto rūšis	Mikrometras

## Paslaugos

Kalibravimas Mikrometras be etalono Maksimalios matavimo ribos 25 mm	022000 25
DAkkS kalibravimas Mikrometras be etalono Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022010 100

## Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
---------------------------------------------------------------------	---------------