

Mitutoyo

Skaitmeninis mikrometras su duomenų išvadu, Matavimo diapazonas: 25-55mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	421590 25-55
GTIN	4946368736709
Produktų klasė	44A

Aprašymas

Modelis:

Paklaida mažesnė nei leistina pagal **DIN 863**. **Ijungti / Išjungti (ON/OFF)**, **ORIGIN (pradinė padėtis)**, **ZERO/ABS** (nulio nustatymui bet kokioje padėtyje), **HOLD/DATA** (matavimo verčių išsaugojimui arba perdavimui).

Aprašymas:

- **Sraigto žingsnis 10 mm per apsisukimą pagreitina matavimą..**
- **Nesisukanti ašis tausoja matuojamus paviršius.**
- **Absoliučioji matavimų sistema. Įjungus nereikia nustatinėti nulinės padėties. Išvengiama klaidų matuojant.**

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkei), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357. 1 etalonas nuo dyd. 25-55.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 497445.

Techninis aprašymas

Leistina paklaida	2 µm
Sraigto žingsnis	10 mm
Kalibravimas	B2

Matavimo ribos (diapazonas)	25 - 55 mm
Serija	QuickMike
Baterijų kiekis	1
Sraigto Ø	6,35 mm
Padalos vertė	0,001 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 357
IP apsaugos klasė	IP 65
Maitinimas	Baterijos
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Matavimo verčių fiksavimas	vienkartinis nulinio taško nustatymas
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Mikrometras

Paslaugos

Kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022040 100
DAkkS kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022050 100

Priedai

Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas USB2	497445 USB2
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas D1	497445 D1
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas D2	497445 D2
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas 357	081560 357