

## Mitutoyo

### Skaitmeninis mikrometras su duomenų išvadu, Matavimo diapazonas: 50-80mm



#### Užsakymo data

Užsakymo numeris	421590 50-80
GTIN	4946368736716
Produktų klasė	44A

#### Aprašymas

##### Modelis:

Paklaida mažesnė nei leistina pagal **DIN 863**. **Ijungti / Išjungti (ON/OFF)**, **ORIGIN (pradinė padėtis)**, **ZERO/ABS** (nulio nustatymui bet kokioje padėtyje), **HOLD/DATA** (matavimo verčių išsaugojimui arba perdavimui).

##### Aprašymas:

- **Sraigto žingsnis 10 mm per apsisukimą pagreitina matavimą..**
- **Nesisukanti ašis tausoja matuojamus paviršius.**
- **Absoliučioji matavimų sistema. Įjungus nereikia nustatinėti nulinės padėties. Išvengiama klaidų matuojant.**

##### Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkei), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

##### Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357. 1 etalonas nuo dyd. 25-55.

##### Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 497445.

#### Techninis aprašymas

Leistina paklaida	3 μm
Matavimo ribos (diapazonas)	50 - 80 mm

Padalos vertė	0,001 mm
Sraigto Ø	6,35 mm
Baterijų kiekis	1
Kalibravimas	B2
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 357
Serija	QuickMike
Sraigto žingsnis	10 mm
IP apsaugos klasė	IP 65
Maitinimas	Baterijos
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Matavimo verčių fiksavimas	vienkartinis nulinio taško nustatymas
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Mikrometras

## Paslaugos

Kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022040 100
DAkkS kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022050 100

## Priedai

Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas D2	497445 D2
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas USB2	497445 USB2
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas D1	497445 D1
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas 357	081560 357

