

**Mahr****Skaitmeninis mikrometras su matavimo antgaliais i-wi, Matavimo diapazonas: 0-20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	421697 0-20
GTIN	4059192059026
Produktų klasė	43A

**Aprašymas****Modelis:**

Naujoviškas mikrometras su **10 mm dydžio skaičiais** ryškiaame ekrane. Praktiška HOLD funkcija matavimo vertei užfiksuoti, kad ją būtų galima patikimai nuskaityti. Lakuotas plieninis rėmas su šilumos izoliacija. Perjungimas iš santykinių į absoliučiuosius matavimus. Nulinės vertės nustatymas bet kurioje padėtyje. Patogiam **leistinos paklaidos indikatoriuje su papildomomis įspėjamosiomis ribomis** naudotojas mato, ar ir kaip ruošinys yra tolerancijos ribose.

**Funkcija:**

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepalaidus dulkiams), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

**Tiekimo sudėtis:**

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032, 1 etalonas nuo dyd. 25–50.

**Priedai pasirinktinai:**

i-wi radijo imtuvas Nr. 498912 STICK.

**Techninis aprašymas**

Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
LCD ekrano skaitmenų dydis	10 mm
Leistina paklaida	4 μm
Padalos vertė	0,001 mm
Kalibravimas	B1

Padalos vertė	0,00005 in
Baterijų kiekis	1
Sraigto žingsnis	0,5 mm
IP apsaugos klasė	IP 65
Maitinimas	Baterijos
Belaidis naudojimas	Gamintojo programinė įranga
Norma	Gamykliniai standartai
Sąsaja	MAHR i-wi radijo sistema
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Produkto rūšis	Mikrometras

## Paslaugos

Kalibravimas Mikrometras be etalono Maksimalios matavimo ribos 25 mm	022000 25
DAkKS kalibravimas Mikrometras be etalono Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022010 100
DAkKS kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022050 100