

**Garant****Tool24 Smartline spinta vertikaliomis lentynomis su įrankių laikikliais, įrankių kotams: C5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	979101 C5
GTIN	4062406134020
Produktų klasė	9SA

**Aprašymas****Modelis:**

Ištraukiami elementai juda apatiniais bėgeliais, yra centrinio užrakto sistema – (naudojama avariniam atrakinimui). Karštuoju būdu cinkuotų ištraukiamų elementų rėmų šonai perforuoti kas 37 mm įrankių laikiklių, lovelių ir perforuotų sienelių kabinimui. Vertikalūs ištraukiami elementai yra su ištraukimo fiksatoriumi. Ištraukiami elementai atsidaro automatiškai. Todėl galima greitai pasiimti reikalingą įrankį.

- **Iš anksto nustatytų įrankių sandėliavimas.**
- **Galima naudoti tik su Tool24 Smartline pagrindine sistema.**
- **Galima užsakyti su 14 skirtingų konfiguracijų (skirtingi laikikliai SK, VDI, C, HSK).**
- **Su 24 kiaurymėmis laikiklių bėgeliams.**
- **Laikikliai skirti įrankių laikikliams, laikiklių bėgeliams, vonelėms ir perforuotoms plokštėms.**
- **Keliamoji galia, paskirstant plotą vienam ištraukiamam stalčiui: 600 kg**
- **Maksimali spintos su vertikaliomis lentynomis keliamoji galia: 2400 kg**
- **Užrakto sistema avariniam atrakinimui.**

**Paskirtis:**

Automatinė įrankių išdavimo sistema patogiam C įrankių ir jų priedų laikymui bei administravimui.

**Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, ištraukiami elementai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengti milteliais.**

**Pastaba:**

Spinta vertikaliomis lentynomis kelia didesnius reikalavimus grindims, nes lentynos su ratukais ištraukiamos tiesiai ant grindų! Klientas turi įsitikinti, jog įrengimo vieta atitinka visus reikalavimus:

- **Grindų lygumo nuokrypis pagal DIN 18202.**
- **Maksimalus 2 milimetrų kampas, tenkantis 1 metro ilgio matui.**
- **Pakankama pagrindo keliamoji galia.**
- **Glotnus pagrindas.**

Sistemos paruoštos tvirtinimui prie grindų ar sienų ir turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Šias spintas vertikaliomis lentynomis galima naudoti tik su Tool24 Smartline pagrindine sistema Nr. 979001 S11M arba Nr. 979001 S11M-EN, Tool24 PickOne pagrindine sistema Nr. 979201 DE arba Nr. 979211 EN bei Tool24 Locker pagrindine sistema Nr. 979300 DE arba Nr. 979310 EN.

## Techninis aprašymas

Atstumas tarp ašių A	82 mm
Ištraukiamų elementų skaičius	4
Svoris	320 kg
Angų įrankiams sudėti skaičius	192
Aukštis	2000 mm
Vertikalaus ištraukiamo elemento keliamoji galia	600 kg
Plotis	717 mm
Vertikalaus stalčiaus plotis	155 mm
Įrankių laikiklių Nr. 970130 kiekis	24
Gylis	750 mm
Vertikalaus stalčiaus naudingasis aukštis	1750 mm
Serija	Tool24 Smartline
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	2400 kg
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produkto rūšis

Prekių išdavimo sistema

---

## Priedai

Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis Įrankių kotams C5

970130 C5