

Mahr

Skaitmeninis mikrometras išgaubtiems paviršiams i-wi, Matavimo diapazonas: 25-50mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	421693 25-50
GTIN	4059192059019
Produktų klasė	43A

Aprašymas

Modelis:

Naujoviškas mikrometras su **10 mm dydžio skaičiais** ryškiaame ekrane. Praktiška HOLD funkcija matavimo vertei užfiksuoti, kad ją būtų galima patikimai nuskaityti. Lakuotas plieninis rėmas su šilumos izoliacija. Perjungimas iš santykinių į absoliučiuosius matavimus. Nulinės vertės nustatymas bet kurioje padėtyje. Patogiam **leistinos paklaidos indikatoriuje su papildomomis įspėjamosiomis ribomis** naudotojas mato, ar ir kaip ruošinys yra tolerancijos ribose.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepalaidus dulkiams), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032, 1 etalonas nuo dyd. 25–50.

Priedai pasirinktinai:

i-wi radijo imtuvas Nr. 498912 STICK.

Techninis aprašymas

Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
LCD ekrano skaitmenų dydis	10 mm
Kalibravimas	B2
Padalos vertė	0,001 mm
Baterijų kiekis	1

Leistina paklaida	4 µm
Padalos vertė	0,00005 in
Sraigto žingsnis	0,5 mm
IP apsaugos klasė	IP 65
Maitinimas	Baterijos
Belaidis naudojimas	Gamintojo programinė įranga
Norma	Gamykliniai standartai
Sąsaja	MAHR i-wi radijo sistema
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Produkto rūšis	Mikrometras

Paslaugos

DAkkS kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022050 100
Kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022040 100