

Garant**Tool24 PickOne – pagrindinė sistema EN, Visų skyrelių skaičius: 640****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	979211 640
GTIN	4062406134136
Produktų klasė	9SA

Aprašymas**Modelis:**

Prekių išdavimo sistema, veikianti inovatyviu būgno principu, užtikrina, kad kiekviena prekė būtų imama atskirai po vieną. Prekės paimamos labai greitai, tam sugaištama nedaug laiko, nes skyreliai atsidaro patys ir optinis signalas parodo skyrelį, iš kurio reikia paimti. Tool24 PickOne būgnas standartiškai gali būti net su 4-ių skirtingų dydžių skyreliais, o su daugiau kaip 1000 kg keliamąja galia skirtas specialiai pramoniniam naudojimui. Lanksčiai parenkama liečiamojo ekrano tvirtinimo vieta, nes perforuotos sienelės pritaisytos iš abiejų pusių.

Mastersystem gali būti papildoma kitomis Slavesystem sistemomis ir tinka visoms Tool24 Hardware versijoms.

Šis produktas suderinamas su Hoffmann Group Connected programine įranga. Maksimalus sandėliavimo vietų skaičius, idealiai tinka mažos apimties prekių išdavimui, pvz., keičiamųjų pjovimo plokštelių.

Privalumai:**Hoffmann Group Connected**

Su šiuo produktu Jūs automatizuosite savo gamybos procesus. Našumo padidėjimas yra įmanomas naudojant atitinkamą programinės įrangos modulį.

Tiekimo sudėtis:

Liečiamasis 22 colių ekranas, brūkšninių kodų skaitytuvas, kompiuteris su Basic programinės įrangos paketu, **operacinė sistema anglų kalba.**

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, priekis tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengta milteliais.**

Pastaba:

Tool24 PickOne su 4-ių skirtingų dydžių skyreliais, priklausomai nuo išduodamų prekių asortimento, konfigūruojamas vieną kartą individualiai pagal kliento poreikius. Pasitarkite su savo konsultantu.

Svorio duomenys yra be kompiuterio ir ekrano duomenų.

Techninis aprašymas

A skyrių skaičius	640
Aukštis	2000 mm
Plotis	1080 mm
Svoris	275 kg
Gylis	875 mm
Skyriaus keliamoji galia	2 kg
Serija	Tool24 PickOne
Serija	Hoffmann Group Connected
Serija	Tool24 PickOne
Sąsaja	Hoffmann Group Connected
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Hoffmann perforuota sienelė	9×9 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Prekių išdavimo sistema