

Mahr**Skaitmeninis mikrometras griovelių matavimui i-wi, Matavimo diapazonas: 0-25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	421695 0-25
GTIN	4059192058883
Produktų klasė	43A

Aprašymas**Modelis:**

Naujoviškas mikrometras su **10 mm dydžio skaičiais** ryškiam ekrane. Praktiška HOLD funkcija matavimo vertei užfiksuoti, kad ją būtų galima patikimai nuskaityti. Lakuotas plieninis rėmas su šilumos izoliacija. Perjungimas iš santykinių į absoliučiuosius matavimus. Nulinės vertės nustatymas bet kurioje padėtyje. Patogiam **leistinos paklaidos indikatoriuje su papildomomis įspėjamosiomis ribomis** naudotojas mato, ar ir kaip ruošinys yra tolerancijos ribose.

Nesisukanti ašis. **QUICK DRIVE** su **5 mm sraigto žingsniu** per apsisukimą.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkei), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032, 1 etalonas nuo dyd. 25–50.

Priedai pasirinktinai:

i-wi radijo imtuvai Nr. 498912 STICK.

Techninis aprašymas

Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Padalos vertė	0,00005 in
LCD ekrano skaitmenų dydis	10 mm

Padalos vertė	0,001 mm
Kalibravimas	B1
Baterijų kiekis	1
Leistina paklaida	4 µm
Sraigto žingsnis	5 mm
IP apsaugos klasė	IP 65
Maitinimas	Baterijos
Belaidis naudojimas	Gamintojo programinė įranga
Norma	Gamykliniai standartai
Sąsaja	MAHR i-wi radijo sistema
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Produkto rūšis	Mikrometras

Paslaugos

Kalibravimas Mikrometras be etalono Maksimalios matavimo ribos 25 mm	022000 25
DAkkS kalibravimas Mikrometras be etalono Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022010 100