



VIB-STAR precizinis šlifavimo diskas CBN D×T×H (mm) B126, 300×20×76,2, Dangos storis X: 3mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	592020 3
GTIN	9009012027358
Produktų klasė	53Y

Aprašymas

Modelis:

Puikios konstrukcijos, padengti **superabrazyvinėmis šlifavimo priemonėmis** (CBN arba deimantinėmis) sintetinių dervų pagrindu, plokščiojo ir išorinio apvalaus šlifavimo diskai. Itin tvirtas, **vibracijoms atsparus VIB-STAR šlifavimo diskų pagrindas** slopina **vibracijas** ir užtikrina tolygų šlifavimą, kurio metu pasiekama aukšta paviršiaus kokybė.

- **Padidėja našumas (G faktorius) lyginant su standartinėmis šlifavimo priemonėmis.**
- **Vibravimą slopinanti laikiklio konstrukcija žymiai padidina patvarumą.**
- **Pastovus pasigalandimo efektas užtikrina jėgos tolygumą ir leidžia išvengti galandimo periodų cikliškumo.**

CBN danga **ilgų drožlių, geležies turinčių ruošinių**, pvz., grūdinto, stipriai legiruoto chromuoto plieno, HSS ruošinių (įskaitant apdorotų miltelinės metalurgijos būdu) ir nikelio pagrindo lydinių, didelio našumo šlifavimui.

Paskirtis:

- **Universaliai tinka visoms maždaug 58 HRC ir kietesnėms (ekonomiškumo riba) medžiagoms.**
- **Šlifavimui plokštuma ir užapvalinant išorę (išilginis šlifavimas, įpjovimas tiesiai).**
- **Tinka visiems standartiniams šlifuokliams, naudojamiems formų, įrankių ir mašinų gamyboje, pvz., Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Hotz, Jones & Shipman.**

- Būtinai aušinimas emulsija arba šlifavimo alyva.
- Super abrazyvūs CBN / deimantiniai diskai visada naudojami tik iki pusės disko pločio, lyginant su standartiniais šlifavimo diskais.

Specifikacija:**B126C50B-VIB-STAR HSS****Pastaba:**

Šie šlifavimo diskai, esant maždaug 0,02 mm pastūmai, gali būti lyginami plieniniu blokeliu. Galima įsigyti ir su lyginimo instrumentu Nr. 599600. Šlifavimo diskai galandami galąstuvu Nr. 599840.

Techninis aprašymas

Šlifavimo būdas	Užapvalinta išorė
Šlifavimo būdas	Plokščiasis šlifavimas
Šlifavimo priemonės	kubinis boro nitritas
Šlifavimo priemonių kodas	CBN
Specifikacija	B126C50B-VIB-STAR HSS
Forma	1A1
Disko Ø D	300 mm
Disko plotis T	20 mm
Produkto pavadinimo požymis	300×20×76,2
Kiaurymės Ø H	76,2 mm
Abrazyvaus sluoksnio plotis U	20 mm
Abrazyvaus sluoksnio aukštis X	3 mm
Produkto rūšis	Šlifavimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		

Plienas <67 HRC	tinka
INOX	ribotai tinka
Ketus (G)	ribotai tinka
drėgnas, maks.	tinka