



## VIB-STAR precizinis šlifavimo diskas DIAMANT D×T×H (mm) D126, 400×20×127, Dangos storis X: 3mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	592065 3
GTIN	9003173021323
Produktų klasė	53Y

### Aprašymas

#### Modelis:

**Puikios konstrukcijos**, padengti **superabrazyvinėmis šlifavimo priemonėmis** (CBN arba deimantinėmis) sintetinių dervų pagrindu, plokščiojo ir išorinio apvalaus šlifavimo diskai. Itin tvirtas, **vibracijoms atsparus VIB-STAR šlifavimo diskų pagrindas** slopina **vibracijas** ir užtikrina tolygų šlifavimą, kurio metu pasiekama aukšta paviršiaus kokybė.

- **Padidėja našumas (G faktorius) lyginant su standartinėmis šlifavimo priemonėmis.**
- **Vibravimą slopinanti laikiklio konstrukcija žymiai padidina patvarumą.**
- **Pastovus pasigalandimo efektas užtikrina jėgos tolygumą ir leidžia išvengti galandimo periodų cikliškumo.**

Deimantinė danga **trumpų drožlių ruošinių be geležies**, pvz., kietlydinio, keraminių medžiagų (PKS), didelio našumo šlifavimui.

#### Paskirtis:

- **Universaliai tinka visoms maždaug 58 HRC ir kietesnėms (ekonomiškumo riba) medžiagoms.**
- **Šlifavimui plokštuma ir užapvalinant išorę (išilginis šlifavimas, įpjovimas tiesiai).**
- **Tinka visiems standartiniams šlifuokliams, naudojamiems formų, įrankių ir mašinų gamyboje, pvz., Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Hotz, Jones & Shipman.**
- **Būtinai aušinimas emulsija arba šlifavimo alyva.**

- Super abrazyvūs CBN / deimantiniai diskai visada naudojami tik iki pusės disko pločio, lyginant su standartiniais šlifavimo diskais.

**Specifikacija:****D126C75B-VIB-STAR W karbidai.****Pastaba:**

Šie šlifavimo diskai, esant maždaug 0,02 mm pastūmai, gali būti lyginami plieniniu blokeliu. Galima įsigyti ir su lyginimo instrumentu Nr. 599600. Šlifavimo diskai galandami galastuvu Nr. 599840.

**Techninis aprašymas**

Šlifavimo būdas	Užapvalinta išorė
Šlifavimo būdas	Plokščiasis šlifavimas
Šlifavimo priemonės	Deimantinė
Šlifavimo priemonių kodas	D
Specifikacija	D126C75B-VIB-STAR W-Carbide
Forma	1A1
Disko Ø D	400 mm
Disko plotis T	20 mm
Produkto pavadinimo požymis	400×20×127
Kiaurymės Ø H	127 mm
Abrazyvaus sluoksnio plotis U	20 mm
Abrazyvaus sluoksnio aukštis X	3 mm
Produkto rūšis	Šlifavimo diskas

**Vartotojo duomenys**

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Kietlydininis (HM)	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		

