

ALZMETALL
we drive productivity**Gręžimo staklės ALZTRONIC, Maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene: 12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	076563 12
GTIN	2050002043527
Produktų klasė	03P

Aprašymas**Modelis:**

Didelio greičio, ilgaamžiškos ir tikslios gręžimo staklės. Multi-Touch ekranas su įbrėžimams atspariu stiklo paviršiumi optimaliam matomumui. Paprasta ir aiški vartotojo sąsaja dėl piktogramų ir ekrano. Skaitmeniniai gręžimo gylių rodmenys su nulinės padalos nustatymu. Standartinė įranga:

- **5 colių TFT - LCD ekranas su jutikline funkcija: rankinis suklio greičio nustatymas, faktinio greičio rodymas, integruotas gręžimo gylio rodmuo su jutikliniu nulinio taško perkėlimu, virtuali gręžimo gylio skalė ekrane, staklių būsenos indikatoriai ir įspėjamieji pranešimai ekrane, aptarnavimo informacija, galima rinktis iš šių kalbų: DE/ EN/ FR/ ES/ IT/ NL/ RU.**
- **Kintamosios srovės variklis 230 V, 50 Hz.**
- **Jungties kištukas surinktas, kabelio ilgis 3 m.**
- **Nuolatinis greičio reguliavimas naudojant potenciometrą.**
- **Trys atskiri mygtukai sukimui pagal laikrodžio rodyklę - sukimas prieš laikrodžio rodyklę - sustojimas (suklio sustojimas naudojant stabdymo funkciją).**
- **Suklio apsauga su elektros saugikliu.**
- **Mygtukas (užfiksuojantis), skirtas avariniam sustabdymui NOT-HALT.**
- **Pagrindinis jungiklis, rakinamas.**
- **Spalva: DD balta spalva RAL 9003, PANTONE 7545c, juoda.**

Su reguliuojamo aukščio ir pasukama gręžimo galvute.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Pastaba:

Pagal paklausimą galima įsigyti kitas gręžimo stakles ir papildomą įrangą, pvz., LED staklių žibintus, technologinius kompiuterius ir kt.

Techninis aprašymas

Atstumas tarp suklio ir pagrindo plokštės maksimalus	250 mm
Staklių pagrindo plokštės plotis naudingasis paviršius	300 mm
maksimalus sriegimo Ø pliene	M10
Svoris	64 kg
Atstumas tarp suklio ir pagrindo plokštės minimalus	110 mm
Suklio eiga	40 mm
maksimalus sūkių skaičius	250 - 5000 min ⁻¹
Pastūma	rankinis
Išnešimas	200 mm
T griovelių kiekis	2
Gamintojo pavadinimas	ALZTRONIC i12
Naudojama galia	700 W
Įrankio tvirtinimo laikiklis	B16
Gręžimo galvutės aukščio reguliavimas	Smagratis
Staklių pagrindo plokštės aukštis naudingasis paviršius	240 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	12 mm
Atstumas tarp T formos griovelių	80 mm
T griovelio nominalus dydis	12 mm
Stulpo Ø	50 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
IP apsaugos klasė	IP 54
Produkto rūšis	Gręžtuvas

