

**ALZMETALL**  
we drive productivity**Gręžimo staklės ALZTRONIC, Maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene: 14mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	076563 14
GTIN	2050002043534
Produktų klasė	03P

**Aprašymas****Modelis:**

Didelio greičio, ilgaamžiškos ir tikslios gręžimo staklės. Multi-Touch ekranas su įbrėžimams atspariu stiklo paviršiumi optimaliam matomumui. Paprasta ir aiški vartotojo sąsaja dėl piktogramų ir ekrano. Skaitmeniniai gręžimo gylių rodmenys su nulinės padalos nustatymu. Standartinė įranga:

- **5 colių TFT - LCD ekranas su jutikline funkcija: rankinis suklio greičio nustatymas, faktinio greičio rodymas, integruotas gręžimo gylio rodmuo su jutikliniu nulinio taško perkėlimu, virtuali gręžimo gylio skalė ekrane, staklių būsenos indikatoriai ir įspėjamieji pranešimai ekrane, aptarnavimo informacija, galima rinktis iš šių kalbų: DE/ EN/ FR/ ES/ IT/ NL/ RU.**
- **Kintamosios srovės variklis 230 V, 50 Hz.**
- **Jungties kištukas surinktas, kabelio ilgis 3 m.**
- **Nuolatinis greičio reguliavimas naudojant potenciometrą.**
- **Trys atskiri mygtukai sukimui pagal laikrodžio rodyklę - sukimas prieš laikrodžio rodyklę - sustojimas (suklio sustojimas naudojant stabdymo funkciją).**
- **Suklio apsauga su elektros saugikliu.**
- **Mygtukas (užfiksuojantis), skirtas avariniam sustabdymui NOT-HALT.**
- **Pagrindinis jungiklis, rakinamas.**
- **Spalva: DD balta spalva RAL 9003, PANTONE 7545c, juoda.**

Su standžia gręžimo galvute ir reguliuojamo aukščio ir pasukamu staklių stalu.

**Funkcija:**

IP54: yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

**Pastaba:**

Pagal paklausimą galima įsigyti kitas gręžimo stakles ir papildomą įrangą, pvz., LED staklių žibintus, technologinius kompiuterius ir kt. Galima derinti su pasirinktiniu sriegio pjovimo įtaisu.

## Techninis aprašymas

maksimalus sūkių skaičius	230 - 4000 min <sup>-1</sup>
Gamintojo pavadinimas	ALZTRONIC i14
Staklių pagrindo plokštės plotis naudingasis paviršius	300 mm
Naudojama galia	700 W
Atstumas tarp suklio ir pagrindo plokštės maksimalus	437 mm
Staklių stalo aukščio reguliavimas	Sukama rankena
Atstumas tarp suklio ir pagrindo plokštės minimalus	437 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	14 mm
Staklių stalo ilgis naudingasis paviršius	240 mm
Staklių pagrindo plokštės aukštis naudingasis paviršius	240 mm
Pastūma	rankinis
Atstumas tarp T formos griovelių	80 mm
T griovelio nominalus dydis	12 mm
Svoris	83 kg
Atstumas tarp suklio ir staklių stalo plokštės minimalus	75 mm
T griovelių kiekis	2
Suklio eiga	80 mm
Atstumas tarp suklio ir staklių stalo plokštės maksimalus	357 mm
Išnešimas	190 mm
Stulpo Ø	65 mm
Staklių stalo plotis naudingasis paviršius	300 mm
Įrankio tvirtinimo laikiklis	MK2
maksimalus sriegimo Ø pliene	M10
Maitinimas	Maitinimo šaltinis

IP apsaugos klasė	IP 54
Produkto rūšis	Gręžtuvas