



## Akumuliatorinis smūginis gręžtuvas be akumulatoriaus, įkroviklio, Tipas: GSB1860PRO



### Užsakymo data

Užsakymo numeris

070113 GSB1860PRO

GTIN

Produktų klasė

03B

### Aprašymas

#### Modelis:

**Bosch akumuliatorinis smūginis gręžtuvas** sukimui, gręžimui ir smūginiam gręžimui sunkiausiomis sąlygomis.

- **Bosch Electronic Cell Protection (ECP) saugo akumuliatorių nuo perkaitimo ir iškrovos gylyje.**
- **Electronic Motor Protection (EMP) saugo akumuliatorių nuo perkrovos.**
- **Mechaninis, daugiapakopis sukimo momento išjungimas.**
- **Praktiškas spaustukas prie diržo (išskyrus 070104).**
- **Integruota LED lemputė, akumulatoriaus įkrovos rodmuo.**
- **Greitojo užveržimo griebtuvas.**

#### Bešepetėlinis variklis.

**Kick-Back-Control** su automatiniu išjungikliu, kai prietaisas užstringa, ir išskirtine precizine mova. Kompaktiška konstrukcija, itin trumpa galvutė (tik 184 mm) paprastam naudojimui (dyd.GSB1860PC), todėl idealiai tinka darbui ankštesiose vietose. Galima papildyti Connectivity moduliu. Su variklio stabdžiu.

#### Privalumai:

Nedidelis galvutės ilgis – tik 184 mm.

#### Tiekimo sudėtis:

**Be akumulatoriaus, įkroviklio ir su L-BOXX.**

**Pastaba:**

Tinkamus atsarginius akumulatorius ir įkroviklius žr. nuo Nr. 073851 ir 073866.

**Techninis aprašymas**

Akumulatoriaus įtampa	18 V
Gamintojo pavadinimas	GSB 18V-60C
standartinis naudojimas	Strong
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	10 mm
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis	1900 min <sup>-1</sup>
maksimali vibracija pagal EN be smūginio gręžimo funkcijos	2,5 m/s <sup>2</sup>
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø betone	10 mm
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje	60 Nm
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Bosch 18 V
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	1,5 - 13 mm
Svoris	1,8 kg
Pakuotė	Lagaminas (L-Boxx)
Variklio sandara	Bešepetėlinis variklis
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	38 mm
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis	0 - 600 min <sup>-1</sup>
maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje	31 Nm
maksimali vibracija pagal EN su smūginio gręžimo funkcija	8 m/s <sup>2</sup>
Akumuliatorių kiekis	0
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
tinka medžiagoms	Betonas
tinka medžiagoms	Plienas
tinka medžiagoms	Akmuo
tinka medžiagoms	Mediena

tinka medžiagoms	Mūrijimas
Produkto rūšis	Smūginis gręžtuvas-suktuvas

---

## Priedai

Pradinis akumuliatorių rinkinys ProCore Akumuliatoriaus tipas, įtampa C18 V	073863 C18
Ličio jonų akumuliatorius ProCore Akumuliatoriaus tipas, įtampa C18 V	073856 C18