

Garant**Stelažų kopėčios su ratukais, Pakopų skaičius: 13****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	935800 13
GTIN	4062406134242
Produktų klasė	91B

Aprašymas**Modelis:**

Pakopinės kopėčios privežamos prie lentynų spintos. Kai nenaudojate kopėčių, jas galima pastatyti prie spintos, tokiu būdu sutaupote erdvę. Pakopos ir skersiniai iš aliuminio, pakopos ir skersiniai sujungti patikimai, 4-gubas krašto užlenkimas. Su Easyfix laikikliu. Su 2 savaimė užsifiksuojančiais ratukais, Ø 80 mm. Sklandžiai judanti važiuoklė viršuje.

Spalva:

Skersiniai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengti milteliais.**

Pastaba:

Kiekvienos kopėčios gaminamos pagal **spec. užsakymą**. Visada būtina nurodyti **maksimalų vertikalų pakabinimo aukštį**.

Kopėčių ilgis: 3,5 m

Darbinis aukštis apie: 4,4 m

maksimalus vertikalus pakabinimo aukštis iki: 3,67 m

tinka lentynoms, kurių aukštis: 3000 mm

apatinis išorinis plotis: 0,6 m

Išnešimas: 1,4 m

Techninis aprašymas

maksimalus vertikalus pakabinimo aukštis iki	3,67 m
Svoris	13,24 kg
Kopėčių ilgis	3,5 m
apatinis išorinis plotis	0,6 m
Pakopų skaičius	13
Skersinių aukštis	25 mm
Skersinių plotis	73 mm
Laiptų aukštis	235 mm
Išnešimas	1,4 m
Darbinis aukštis apie	4,4 m
tinka lentynoms, kurių aukštis	3000 mm
Produkto rūšis	Kopėčios lentynoms

Priedai

Anoduotas aliuminis vamzdis, 3000 mm ilgio Tipas 1	935810 1
Laikiklis su galiniu dangteliu Tipas L	935812 L
GripStep pakopos Tinka kopėčių dydžiui 13	935820 13
Papildomas laikiklis aliuminio vamzdžiui Tipas 1	935811 1
Laikiklis su galiniu dangteliu Tipas R	935812 R