

Garant**Stelažų kopėčios su ratukais, Pakopų skaičius: 11****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

935800 11

GTIN

4062406134235

Produktų klasė

91B

Aprašymas**Modelis:**

Pakopinės kopėčios privežamos prie lentynų spintos. Kai nenaudojate kopėčių, jas galima pastatyti prie spintos, tokiu būdu sutaupote erdvę. Pakopos ir skersiniai iš aliuminio, pakopos ir skersiniai sujungti patikimai, 4-gubas krašto užlenkimas. Su Easyfix laikikliu. Su 2 savaimė užsifiksuojančiais ratukais, Ø 80 mm. Sklandžiai judanti važiuoklė viršuje.

Spalva:

Skersiniai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengti milteliais.**

Pastaba:

Kiekvienos kopėčios gaminamos pagal **spec. užsakymą**. Visada būtina nurodyti **maksimalų vertikalų pakabinimo aukštį**.

Kopėčių ilgis: 2,95 m

Darbinis aukštis apie: 3,95 m

maksimalus vertikalus pakabinimo aukštis iki: 3,11 m

tinka lentynoms, kurių aukštis: 3000 mm

apatinis išorinis plotis: 0,6 m

Išnešimas: 1,2 m

Techninis aprašymas

Kopėčių ilgis	2,95 m
Svoris	11,5 kg
apatinis išorinis plotis	0,6 m
maksimalus vertikalus pakabinimo aukštis iki	3,11 m
Pakopų skaičius	11
Skersinių aukštis	25 mm
Laiptų aukštis	235 mm
Skersinių plotis	73 mm
Išnešimas	1,2 m
Darbinis aukštis apie	3,95 m
tinka lentynoms, kurių aukštis	3000 mm
Produkto rūšis	Kopėčios lentynoms

Priedai

Laikiklis su galiniu dangteliu Tipas R	935812 R
Laikiklis su galiniu dangteliu Tipas L	935812 L
GripStep pakopos Tinka kopėčių dydžiui 11	935820 11
Papildomas laikiklis aliuminio vamzdžiui Tipas 1	935811 1
Anoduotas aliuminis vamzdis, 3000 mm ilgio Tipas 1	935810 1