

Garant**Stelažų kopėčios su ratukais, Pakopų skaičius: 9****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	935800 9
GTIN	4062406134228
Produktų klasė	91B

Aprašymas**Modelis:**

Pakopinės kopėčios privežamos prie lentynų spintos. Kai nenaudojate kopėčių, jas galima pastatyti prie spintos, tokiu būdu sutaupote erdvę. Pakopos ir skersiniai iš aliuminio, pakopos ir skersiniai sujungti patikimai, 4-gubas krašto užlenkimas. Su Easyfix laikikliu. Su 2 savaiame užsifiksuojančiais ratukais, Ø 80 mm. Sklandžiai judanti važiuoklė viršuje.

Spalva:

Skersiniai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengti milteliais.**

Pastaba:

Kiekvienos kopėčios gaminamos pagal **spec. užsakymą**. Visada būtina nurodyti **maksimalų vertikalų pakabinimo aukštį**.

Kopėčių ilgis: 2,4 m

Darbinis aukštis apie: 3,5 m

maksimalus vertikalus pakabinimo aukštis iki: 2,61 m

tinka lentynoms, kurių aukštis: 2500 mm

apatinis išorinis plotis: 0,6 m

Išnešimas: 1 m

Techninis aprašymas

Kopėčių ilgis	2,4 m
maksimalus vertikalus pakabinimo aukštis iki	2,61 m
apatinis išorinis plotis	0,6 m
Svoris	10,2 kg
Pakopų skaičius	9
Skersinių plotis	73 mm
Laiptų aukštis	235 mm
Išnešimas	1 m
Darbinis aukštis apie	3,5 m
Skersinių aukštis	25 mm
tinka lentynoms, kurių aukštis	2500 mm
Produkto rūšis	Kopėčios lentynoms

Priedai

Laikiklis su galiniu dangteliu Tipas L	935812 L
Anoduotas aliuminis vamzdis, 3000 mm ilgio Tipas 1	935810 1
GripStep pakopos Tinka kopėčių dydžiui 9	935820 9
Laikiklis su galiniu dangteliu Tipas R	935812 R
Papildomas laikiklis aliuminio vamzdžiui Tipas 1	935811 1