



Šoninio kirpimo žnyplės elektronikai Super Knips® izoliuotos pagal VDE, KW, Visas ilgis: 125mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	726653 125
GTIN	4003773084099
Produktų klasė	73F

Aprašymas

Modelis:

Plona viršūnė su tiksliai nušlifuotomis, smulkiomis pjovimo briaunomis. Rankenos su kelių komponentų apvalkalais, su spyruokle.

Rankenos, dengtos plastikumu, kad būtų galima dirbti **esant iki 1000 V įtampai pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

Standartas:

DIN ISO 9654

Apdirbama medžiaga:

Iš nerūdijančio plieno (INOX).

Techninis aprašymas

Kerpa varinę vielą iki Ø	0,2 - 1,6 mm
Pjovimo briaunos ilgis	9 mm
Galvutės plotis	13,5 mm
Kerpa vidutinio minkštumo plieninę vielą	0,2 - 1 mm
Pjovimo briaunos nuožula	be nuosklembos
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
Norma	DIN ISO 9654
Rankena	Daugiakomponentis apvalkalas

Produkto pavadinimo požymis	KW
Su atidarymo spyruokle	taip
su vielos laikikliu	ne
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės