

**Kompaktiška juostinio šlifavimo mašina GKS, Tipas: 790503004****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	077608 790503004
GTIN	4014586888293
Produktų klasė	03H

**Aprašymas****Modelis:**

Galingas kompaktinis juostinis šlifuoklis metalo apdirbimui.

- **Saugus darbas dėl kontroliuojamų kibirkščių.**
- **Ekonomiška – optimalus kainos ir kokybės santykis.**
- **Iškart galima naudoti – nereikia surinkti ar montuoti.**

**Tiekimo sudėtis:**

Su 1 šlifavimo juosta 75×2000mm (K 36 R).

**Pastaba:**

Šlifavimo juostas rasite Nr. 558310 ir Nr. 558453 56.

**Techninis aprašymas**

Tinklo įtampa	400 V
Naudojama galia	3000 W
Gamintojo pavadinimas	GKS 75
Juostos ilgis	2000 mm

Svoris	45 kg
maksimalus sūkių skaičius	3000 min <sup>-1</sup>
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Juostos plotis	75 mm
Bendras aukštis	1020 mm
Bendras plotis	330 mm
Bendras ilgis	1007 mm
Produkto rūšis	Juostinis šlifuoklis