

Garant GRIDLINE

## Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms su varstomomis durimis, 30G plotis, Spintai, kurios aukštis: 750/800mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	940510 750/800
GTIN	4062406134310
Produktų klasė	9GI

### Aprašymas

#### Modelis:

Apšvietimo rinkinys **profesionaliam** spintelės vidiniam šoniniam apšvietimui. Šviestuvai yra montuojami po lentynomis arba sujungti su kontaktine jungtimi. Komplektai pritaikyti mūsų sukomplektuotoms GridLine spintoms ir gali būti montuojami tik jose.

**Extended rinkiniai** skirti spintos vidiniam vieno skyriaus apšvietimui.

Rinkinius sudaro visi spintos vidaus apšvietimo montavimo komponentai GridLine spintoms. Taip pat ir LED šviestuvai, 2 ilgių 570 mm ir 870 mm. Kištukinė jungtis yra apsaugota nuo poliškumo keitimo. Suvartojamos energijos kiekis priklauso nuo LED šviestuvų skaičiaus rinkinyje.

**Lempos:** su 30° spinduliavimo kampų, matinis apšvietimas. Su magnetais, galima montuoti skirtingose spintos vietose. Nominalioji įtampa 24 V/DC, šviesos spalva apie 6000 K, CRI 80 energijos klasė A+.

LED šviestuvai 870 mm ilgio: suvartojamas energijos kiekis 8,5 W; 437 liumenų šviesos srautas.

LED šviestuvai 570 mm ilgio: suvartojamas energijos kiekis 5,5 W; 676 liumenų šviesos srautas.

**Maitinimo blokas:** specialiai LED ir apšvietimo elementams. Apsaugota nuo trumpojo jungimo, perkrovos, ir perkaitimo (auto-recovery). Įdiegtas vienapusis pramoninis kištukas Nr. 928491 dyd. 3.

Įvado įtampa 90 – 305 V/AC; išėjimo įtampa 24 V/DC; išėjimo srovė 2,5 A; galia 60 W; IP67.

**Jungiklis:** atidarant duris šviesa įsijungia automatiškai. Paruoštas laidinis elementas lengvam montavimui.

**Kontaktinis bėgelis:** išmanus kabelių valdymas leidžia reguliuoti šviestuvų aukščius.

Montavimas su magnetine juoste. Pažymėta sukamoji jungtis. Netinka rinkiniams Nr. 940501.

**Kabeliai:** visi reikalingi jungiamieji kabeliai tarp atskirų komponentų. Prijungimo kabelis su vokiškuoju Schuko kištuku Nr. 928640 dyd. DE/2. Jungiamojo laido skaičius ir tipas priklauso nuo rinkinio.

Apšvietimo priemonių rinkinyje integruotos LED lemputės, kurios šviestuvuose nekeičiamos. Vartotojas gali pakeisti valdymo prietaisą (maitinimo blokas ir kabelis).

**Komplektacija:**

570 mm šviestuvų skaičius: 2

**Tiekimo sudėtis:**

LED šviestuvai, tinklo adapteris, kontaktinis bėgelis, jungiklis, kabeliai.

**Pastaba:**

- **Prie vieno maitinimo bloko galima prijungti ne daugiau nei 6 šviestuvus 870 mm ilgio arba 9 šviestuvus 570 mm ilgio.**
- **Sistema nereguliuojama.**
- **Visi rinkiniai su vokiškuoju Schuko kištuku. Tinkamus prijungimo laidus Nr. 928640 kitose šalyse prašome užsakyti atskirai.**
- **Jungiklių montavimas negalimas naudojant 20G pločio spintas.**
- **Netinka spintoms su roletais.**

---

**Techninis aprašymas**

Naudojama galia	12 W
Šviesos srautas	870 lm
Įvesties kištuko tipas	F
Įvesties kištuko tipas	GST kištukų sistema
Produkto rūšis	Šviesos juostelė

---

**Priedai**

Adapterinis apšvietimo laidas Modelis DE/2	928640 DE/2
--	-------------