



## Akumuliatorinis gręžtuvas, Tipas: M18CBLDD-2



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	070210 M18CBLDD-2
GTIN	4058546222628
Produktų klasė	03L

### Aprašymas

#### Modelis:

**MILWAUKEE – akumuliatorinis gręžtuvas** Galingas akumuliatorinis 2-jų greičių gręžtuvas su deš./kair. eiga. Ličio jonų akumuliatoriai su **atskirų kamerų stebėjimu** ir **įkrovos lygio rodmeniu**. Tvirtas **metalinis pavaros korpusas** ilgam eksploatavimo laikui. **FIXTEC metalinis greito užveržimo griebtuvas** su suklio užraktu. LED darbo zonos apšvietimas. Rankeną su Softgrip viršutiniu sluoksniu patogų laikyti. Su mažai techninės priežiūros reikalaujančiu bešepetėliniu varikliu su dideliu sukimo momentu. **REDLINK™ elektronika** – saugus apkrovos valdymas su **saugikliu nuo perkrovos** ilgam akumuliatoriaus, variklio ir pavaros eksploatavimui.

#### Privalumai:

REDLINK™ elektronika.

#### Tiekimo sudėtis:

Su 2 x M18 ličio jonų akumuliatoriais, M12-18C FC įkrovikliu, diržo sąvarža, lagaminu transportavimui.

#### Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite nuo Nr. 073816, Nr. 073827 ir Nr. 073840.

### Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	M18CBLDD-202C
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis	0 - 500 min <sup>-1</sup>
Svoris	1,5 kg
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	1,5 - 13 mm
standartinis naudojimas	Strong
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 18 V
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje	60 Nm
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	13 mm
Variklio sandara	Bešepetėlinis variklis
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis	1800 min <sup>-1</sup>
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	52 mm
Akumulatoriaus talpa	2 Ah
Pakuotė	Transportavimo lagaminas
maksimali vibracija pagal EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Akumulatoriaus įtampa	18 V
Akumuliatorių kiekis	2
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
tinka medžiagoms	Plienas
tinka medžiagoms	Mediena
Produkto rūšis	Gręžtuvas-suktuvas

## Priedai

Kampinio atsuktuvo antgalis Tipas WB1	073920 WB1
Kampinio atsuktuvo antgalis Tipas OSD2	073920 OSD2
Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218FC	073840 M1218FC
Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218C	073840 M1218C

Ličio jonų akumulatorius M18B2 Akumulatoriaus tipas  
MB18

---

073827 MB18