

Garant GRIDLINE

Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms su stumdomomis durimis, 80G plotis, Spintai, kurios aukštis: 2000mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	940515 2000
GTIN	4062406134600
Produktų klasė	9GI

Aprašymas

Modelis:

Apšvietimo rinkinys **profesionaliam** spintelės vidiniam šoniniam apšvietimui. Šviestuvai yra montuojami po lentynomis arba sujungti su kontaktine jungtimi. Komplektai pritaikyti mūsų sukomplektuotoms GridLine spintoms ir gali būti montuojami tik jose.

Extended rinkiniai skirti spintos vidiniam vieno skyriaus apšvietimui.

Rinkinius sudaro visi spintos vidaus apšvietimo montavimo komponentai GridLine spintoms.

Taip pat ir LED šviestuvai, 2 ilgių 570 mm ir 870 mm. Kištukinė jungtis yra apsaugota nuo poliškumo keitimo. Suvartojamos energijos kiekis priklauso nuo LED šviestuvų skaičiaus rinkinyje.

Lempos: su 30° spinduliavimo kampų, matinis apšvietimas. Su magnetais, galima montuoti skirtingose spintos vietose. Nominalioji įtampa 24 V/DC, šviesos spalva apie 6000 K, CRI 80 energijos klasė A+.

LED šviestuvai 870 mm ilgio: suvartojamas energijos kiekis 8,5 W; 437 liumenų šviesos srautas.

LED šviestuvai 570 mm ilgio: suvartojamas energijos kiekis 5,5 W; 676 liumenų šviesos srautas.

Maitinimo blokas: specialiai LED ir apšvietimo elementams. Apsaugota nuo trumpojo jungimo, perkrovos, ir perkaitimo (auto-recovery). Įdiegtas vienas pramoninis kištukas Nr. 928491 dyd. 3. Įvado įtampa 90 – 305 V/AC; išėjimo įtampa 24 V/DC; išėjimo srovė 2,5 A; galia 60 W; IP67.

Jungiklis: atidarant duris šviesa įsijungia automatiškai. Paruoštas laidinis elementas lengvam montavimui.

Kontaktinis bėgelis: išmanus kabelių valdymas leidžia reguliuoti šviestuvų aukščius.

Montavimas su magnetine juoste. Pažymėta sukamoji jungtis. Netinka rinkiniams Nr. 940501.

Kabeliai: visi reikalingi jungiamieji kabeliai tarp atskirų komponentų. Prijungimo kabelis su vokišku Schuko kištuku Nr. 928640 dyd. DE/2. Jungiamojo laido skaičius ir tipas priklauso nuo rinkinio.

Apšvietimo priemonių rinkinyje integruotos LED lemputės, kurios šviestuvuose nekeičiamos. Vartotojas gali pakeisti valdymo prietaisą (maitinimo blokas ir kabelis).

Komplektacija:

870 mm šviestuvų skaičius: 12

Tiekimo sudėtis:

LED šviestuvai, tinklo adapteris, kontaktinis bėgelis, jungiklis, kabeliai.

Pastaba:

- **Prie vieno maitinimo bloko galima prijungti ne daugiau nei 6 šviestuvus 870 mm ilgio arba 9 šviestuvus 570 mm ilgio.**
- **Sistema nereguliuojama.**
- **Visi rinkiniai su vokiškoju Schuko kištuku. Tinkamus prijungimo laidus Nr. 928640 kitose šalyse prašome užsakyti atskirai.**
- **Jungiklių montavimas negalimas naudojant 20G pločio spintas.**
- **Netinka spintoms su roletais.**

Techninis aprašymas

Naudojama galia	104 W
Šviesos srautas	8100 lm
Nominalioji įtampa	250 V
Įvesties kištuko tipas	F
Įvesties kištuko tipas	GST kištukų sistema
Produkto rūšis	Šviesos juostelė

Priedai

Adapterinis apšvietimo laidas Modelis DE/2	928640 DE/2
--	-------------