



LED akumuliatorinė lempa Nulinė versija be akumulatoriaus, 18 V, Tipas: GLI182200C



Užsakymo data

Užsakymo numeris	073205 GLI182200C
GTIN	3165140953832
Produktų klasė	03B

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas akumuliatorinis šviestuvas statybų aikštei, pasukamas 120° kampu. Individualus valdymas ir reguliavimas naudojant **Bosch Connectivity programėlę**.

Funkcija:

IP64: Yra apsauga nuo vandens pusrū iš visų pusių ir dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Akumuliatorinė lempa be akumulatoriaus ir įkroviklio.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumulatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073851– 073866.

Techninis aprašymas

Akumulatoriaus įtampa	18 V
Šviesos srautas, 2 lygis	300 lm
IP apsaugos klasė	IP 64

Gamintojo pavadinimas	GLI 18-2200C
Akumuliatorių kiekis	0
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Svoris be akumuliatoriaus	1900 g
Šviesos srautas	2200 lm
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Apšvietimo priemonės	LED modulis
ATEX zona	Nera
Produkto pavadinimo požymis	18 V
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa	Bosch 18 V
Produkto rūšis	Darbinis šviestuvas

Priedai

Ličio jonų akumuliatorius Akumuliatoriaus tipas, įtampa B18 V	073854 B18
Akumuliatorių įkroviklis Tipas GAL18160C	073866 GAL18160C
Akumuliatorių įkroviklis Tipas 1880CV	073866 1880CV