

Garant**6-briaunių lenktų atsuktuvų rinkinys su rutuliniu fiksatoriumi chromuoti,
Atsuktuvų skaičius: 9****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	627132 9
GTIN	4062406133870
Produktų klasė	61C

Aprašymas**Modelis:**

Spyruoklinis rutulinis fiksatorius iš aukštos kokybės plieno patikimai laiko užmautą varžtą bet kurioje padėtyje, net kai varžtas apverstas. Dėl šios laikymo funkcijos atsuktuvas tampa idealiu įrankiu, ypač tada, kai varžtus reikia įstatyti ir įsukti į horizontalias, įstrižai aukštyn arba žemyn einančias arba galias aklinąsias kiaurymes.

Rankena vėliavėlė (vienpusė) su patogiu Santoprene® paviršiumi ir polipropileno šerdimi.

Geležinė iš chromo molibdeno plieno, paviršius chromuotas, galai juodi.

Apdirbama medžiaga:

Chromo ir vanadžio plienas, grūdintas (plastiškai kietas), paviršius chromuotas.

Turinys:

Po 1 lenktą raktą Nr. 627128 – nuo 3 mm su rutuliniu fiksatoriumi: Dyd. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Laikoma: plastikiniame laikiklyje

Techninis aprašymas

Atsuktuvų skaičius	9
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Perdavos profilis	6-briaunis atsuktuvas
Laikymo funkcija	Spyruoklinė rutulinė galvutė nuo dyd. 3
Rutulinė galvutė ant ilgos kojelės	taip

Prailginti	taip
Produkto rūšis	Atsuktuvai

Priedai

6-briaunis lenktas raktas su rutuliniu laikikliu chromuotas Šešiabriaunis 5 mm	627128 5
6-briaunis lenktas raktas su rutuliniu laikikliu chromuotas Šešiabriaunis 8 mm	627128 8
6-briaunis lenktas raktas su rutuliniu laikikliu chromuotas Šešiabriaunis 1,5 mm	627128 1,5
6-briaunis lenktas raktas su rutuliniu laikikliu chromuotas Šešiabriaunis 3 mm	627128 3
6-briaunis lenktas raktas su rutuliniu laikikliu chromuotas Šešiabriaunis 10 mm	627128 10
6-briaunis lenktas raktas su rutuliniu laikikliu chromuotas Šešiabriaunis 4 mm	627128 4
6-briaunis lenktas raktas su rutuliniu laikikliu chromuotas Šešiabriaunis 6 mm	627128 6
6-briaunis lenktas raktas su rutuliniu laikikliu chromuotas Šešiabriaunis 2,5 mm	627128 2,5
6-briaunis lenktas raktas su rutuliniu laikikliu chromuotas Šešiabriaunis 2 mm	627128 2