



Elektroninis dinamometrinių raktų tikrintuvas „TruCheck™ 2“, Maksimalus sukimo momentas: 350Nm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	654471 350
GTIN	5060207566506
Produktų klasė	66D

Aprašymas

Modelis:

- **Kompaktiškas, patogus tikrintuvas.**
- **Varžtais pritvirtinamas prie lygaus paviršiaus (stalo, sienos ir t. t.).**
- **LCD ekranas. LED foninis apšvietimas užtikrina puikų matomumą prastai apšviestose darbo vietose.**
- **Integruota Micro-USB-2.0 jungtis užtikrina maitinimą.**
- **Mato vienetai: Nm.**

Privalumai:

- **Paprasciausias valdymas (klaidų sumažinimas iki minimumo).**
- **Tinka ir vartotojams, kurie nėra „kalibravimo specialistai“.**
- **Tik vienas mygtuko paspaudimas 0 padėčiai nustatyti.**

Paskirtis:

Dinamometrinių raktų nustatymas ir patikrinimas.

Tikslumas:

Procentinės matavimo vertės paklaida $\pm 1\%$.

Tiekimo sudėtis:

USB maitinimo blokas (EU/UK/US/AUS), Micro USB 2.0 kabelis tvirtame plastikiniame lagamine.

Techninis aprašymas

maksimalus sukimo momentas	350 Nm
Matavimo ribos (diapazonas)	10 - 350 Nm
Indikatoriaus plotis	138 mm
Indikatoriaus aukštis	110 mm
Indikatoriaus gylis	117 mm
Svoris	2,7 kg
Adapteris su kvadratu	1/2 in
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±1 %
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Nominalioji įtampa	100 - 240 V
Priveržimo kryptis	Dešininis priveržimas
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Kalibravimas	O4
Produkto rūšis	Sukimo momento tikrintuvas

Paslaugos

Galimas DAkKS kalibravimas iš dešinės.Sukimo momento kontrolės prietaisas / jutiklis Tipas 1000	020130 1000
Kalibravimas dešinėjeSukimo momento kontrolės prietaisas / jutiklis Tipas 400	020120 400