



## Elektroninis dinamometrinių raktų tikrintuvas „TruCheck™ 2“, Maksimalus sukimo momentas: 1100Nm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris

654471 1100

GTIN

5060207566520

Produktų klasė

66D

### Aprašymas

#### Modelis:

- **Kompaktiškas, patogus tikrintuvas.**
- **Varžtais pritvirtinamas prie lygaus paviršiaus (stalo, sienos ir t. t.).**
- **LCD ekranas. LED foninis apšvietimas užtikrina puikų matomumą prastai apšviestose darbo vietose.**
- **Integruota Micro-USB-2.0 jungtis užtikrina maitinimą.**
- **Mato vienetai: Nm.**

#### Privalumai:

- **Paprasciausias valdymas (klaidų sumažinimas iki minimumo).**
- **Tinka ir vartotojams, kurie nėra „kalibravimo specialistai“.**
- **Tik vienas mygtuko paspaudimas 0 padėčiai nustatyti.**

#### Paskirtis:

Dinamometrinio rakto nustatymas ir patikrinimas.

#### Tikslumas:

Procentinės matavimo vertės paklaida  $\pm 1\%$  matavimo diapazonui 110-1100 Nm;  $\pm 2\%$  matavimo diapazonui, kuris mažesnis negu 110 Nm.

#### Tiekimo sudėtis:

USB maitinimo blokas (EU/UK/US/AUS), Micro USB 2.0 kabelis tvirtame plastikiniame lagamine.

## Techninis aprašymas

maksimalus sukimo momentas	1100 Nm
Matavimo ribos (diapazonas)	50 - 1100 Nm
Indikatoriaus gylis	132,5 mm
Adapteris su kvadratu	3/4 in
Indikatoriaus plotis	140 mm
Svoris	3,5 kg
Indikatoriaus aukštis	120 mm
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±1 %
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±2 %
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Nominalioji įtampa	100 - 240 V
Išorinis 6-briaunis	27 mm
Priveržimo kryptis	Dešininis priveržimas
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Kalibravimas	O4
Produkto rūšis	Sukimo momento tikrintuvas

## Paslaugos

Kalibravimas dešinėje Sukimo momento kontrolės prietaisas / jutiklis Tipas 1000

020120 1000