



Elektroninis dinamometrinių raktų tikrintuvas „TruCheck™ 2 Plus“, Maksimalus sukimo momentas: 350Nm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	654476 350
GTIN	5060207566131
Produktų klasė	66D

Aprašymas

Modelis:

- 3 darbo režimai: esamoji vertė (Track), kritinio taško atpažinimas (First Peak), maksimalios vertės rodymas (Final-Peak).
- Paprasta reikiamo sukimo momento su tolerancijos ribomis įvestis.
- LCD ekranas. LED foninis apšvietimas užtikrina puikų matomumą prastai apšviestose darbo vietose.
- Integruota Micro-USB-2.0 jungtis maitinimui ir duomenų perdavimui.
- Rodmenys ekrane - 12 kalbų.
- Išsaugoma iki 15 reikiamų sukimo momentų.
- Mato vienetai: Nm, lbfft, lbf-colis.

Privalumai:

Greitas ir lengvai pastebimas būsenos rodmuo keičiant ekrano spalvą (raudona, geltona, žalia).
Paprastas matavimo duomenų perdavimas naudojant USB sąsają.

Paskirtis:

Dinamometrinių raktų nustatymas ir patikrinimas.

Dinamometrinių atsuktuvų ir raktų su arba be skalės nustatymas.

Tikslumas:

Procentinės matavimo vertės paklaida $\pm 1\%$.

Tiekimo sudėtis:

USB maitinimo blokas (EU/UK/US/AUS), Micro USB 2.0 kabelis tvirtame plastikiniame lagamine.

Techninis aprašymas

maksimalus sukimo momentas	350 Nm
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±1 %
Matavimo ribos (diapazonas)	10 - 350 Nm
Svoris	2,7 kg
Indikatoriaus aukštis	110 mm
Indikatoriaus plotis	138 mm
Adapteris su kvadratu	1/2 in
Indikatoriaus gylis	117 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Nominalioji įtampa	100 - 240 V
Priveržimo kryptis	Dešininis priveržimas
Sąsaja	USB sąsaja
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Kalibravimas	O4
Produkto rūšis	Sukimo momento tikrintuvas

Paslaugos

Kalibravimas dešinėje Sukimo momento kontrolės prietaisas / jutiklis Tipas 400	020120 400
Galimas DAkKS kalibravimas iš dešinės. Sukimo momento kontrolės prietaisas / jutiklis Tipas 1000	020130 1000