



VHM labai našus grąžtas Weldon DIN 6535 HB, TiN, Ø h7: 7,9 mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 123107 7,9 |
| GTIN | 4045197449399 |
| Produktų klasė | 12E |

Aprašas

Aprašymas:

Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija – maksimaliai tikslus grąžto centravimas. Dėl šiek tiek užapvalintos pagrindinės pjovimo briaunos ir ypatingos griovelių formos gręžimo metu suformuojama trumpa drožlė.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:

drožlių griovelio ilgis (žr. lentelę) minus 1,5×nominaliojo-Ø.

Pastaba:

NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!

Rekomenduojamas atitikmuo iš naujosios serijos Nr. 123104.

Ašmenys: VHM

Gręžimo gylis iki: 8×D

Smailas kampas: 135 laipsniai

Kotas: DIN 6535 HB su h6

Vidinis aušinimas: taip, su 25 bar

Norma: Gamykliniai standartai

Tolerancija Nominalusis Ø: h7

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Tolerancija Nominalusis Ø: h7

Drožlių griovelio ilgis: 76 mm

Bendras ilgis L_{viso} : 114 mm

Koto Ø: 8 mm

Pastūma f plienui < 1100 N/mm²: 0,15 mm/aps,

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------|-------|
| Drožlių griovelio ilgis | 76 mm |
|-------------------------|-------|

| | |
|--|------------------------|
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 |
| Nominalusis Ø | 7,9 mm |
| Pastūma f plienui < 1100 N/mm ² | 0,15 mm/aps, |
| Koto tolerancija | h6 |
| Tolerancija Nominalusis Ø | h7 |
| Koto Ø | 8 mm |
| Bendras ilgis L _{viso} | 114 mm |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis | 64,2 mm |
| Danga | TiN |
| Ašmenys | VHM |
| Gręžimo gylis iki | 8×D |
| Smailas kampas | 135 laipsniai |
| Kotas | DIN 6535 HB su h6 |
| Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar |
| Spalvinis žymėjimas | žalia |