

Garant**Tool24 Locker – pagrindinė sistema DE, Tipas: 300/14****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	979300 300/14
GTIN	4062406134747
Produktų klasė	9SA

Aprašymas**Modelis:**

Prekių išdavimo sistema su skirtingų dydžių skyriais, užtikrina, saugų ir dokumentuotą atskirų prekių paėmimą. Skyrių dydžiai leidžia sandėliuoti skirtingų dydžių prekes ir galima įkrauti akumulatorius. Standartinis LED vidaus apšvietimas palengvina automatiškai atsidarančių skyrių aptikimą ir išėmimą tamsoje. LED juosta esanti išilgai lentynų palengviną daiktų išėmimą ir papildymą.

Iš abiejų pusių pritvirtintos perforuotos sienelės leidžia prijungti jutiklį prie pagrindinio varianto. Taip pat kaip ir Easyfix kabliai ir laikikliai, visos kitos mūsų katalogo priedų dalys irgi gali būti pritvirtintos prie perforuotų sienelių.

Mastersystem gali būti papildyta kitomis išplėtimo sistemomis ir tinka visoms Tool24 Hardware versijoms.

Šis produktas suderinamas su Hoffmann Group Connected programine įranga. Pavienių įrankių išdavimo sistema vidutinio dydžio prekėms.

Privalumai:**Hoffmann Group Connected**

Su šiuo produktu Jūs automatizuosite savo gamybos procesus. Našumo padidėjimas yra įmanomas naudojant atitinkamą programinės įrangos modulį.

Paskirtis:

Automatinė išdavimo po viena sistema didelių prekių sandėliavimui ir valdymui, pvz. didelė AAP įranga, elektriniai ir rankiniai įrankiai arba plastikiniai lagaminai L-BOXX®.

Komplektacija:

Stalčių skaičius x aukštis mm: 12 x 220; 2 x 300

Tiekimo sudėtis:

Mastersystem DE su jutikliniu 22 colių ekranu; brūkšninių kodų skaitytuvu, kompiuteriu su Basic programinės įrangos paketu.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, priekis tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengta milteliais.**

Pastaba:

Visuose skyriuose yra elektros energijos tiekimas per tiekimo veleną. Atskirų įkrovimo įrenginių prijungimą turi įgyvendinti klientas. Išplėtimo sistemų spintų svoriai nurodyti techniniuose duomenyse be personalinio kompiuterio ir ekrano.

Galima rinktis skyrius su langeliais, individualias spalvas ir matmenys (lentynų dydžius, spintų pločius ir gylius).

Prašome kreiptis į mus!

Techninis aprašymas

Aukštis	1965 mm
Plotis	800 mm
Gylis	500 mm
Svoris	200 kg
Skyriaus keliamoji galia	25 kg
Skyrelių kiekis	14
Skyriaus naudingasis gylis	450 mm
Lentynos naudingasis aukštis (2)	300 mm
Lentynos naudingasis aukštis (1)	220 mm
Lentynos naudingasis plotis	300 mm
Serija	Tool24 Locker
Serija	Hoffmann Group Connected
Serija	Tool24 Locker
Sąsaja	Hoffmann Group Connected
Hoffmann perforuota sienelė	9x9 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produkto rūšis

Prekių išdavimo sistema