

**Pluoštinis diskas XF 733 (CER), Ø 125 mm, Grūdėtumas: 24****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	566452 24
GTIN	4018875875926
Produktų klasė	56V

**Aprašymas****Modelis:**

Atsparus plyšimui, bet labai lankstus **vulkanizuotas pluoštas**. 22,23 mm skylė ir kryžminė įpjova. **VSM XF 733** su **didžiausiu šlifavimo našumu ir eksploataavimo laiku** apdirbant spalvotuosius metalus, pvz., **aliuminį**. Papildomas abrazyvus sluoksnis sumažina užsiteršimo ir užsikimšimo drožlėmis tikimybę.

Grūdelių rūšis: **Keraminiai grūdeliai su abrazyvia danga (STEARAT Plus)**.

**Paskirtis:**

Kampiniams šlifuoekliams, kurių maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s, su šlifavimo lėkštelėmis Nr. 566650 / 6670. **Šlifuoti lygus arba gaubtus paviršius, labai lankstūs.**

**Techninis aprašymas**

Disko Ø	125 mm
Grūdėtumas	24
Serija	XF733
Šlifavimo priemonės	Keraminiai grūdeliai
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika

Geležies, sieros ir chloro dalis	< 0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 125 mm
Kiaurymės Ø	22,23 mm
optimaliai parinkta medžiagai	Aliuminis
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Pluoštinis diskas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
CuZn	tinka		
sausasis	tinka		