

Garant GRIDLINE

Spinta vertikaliomis lentynomis / stalčiais perforuotomis sienelėmis su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto, Aukštis mm, perforuotų sienelių kiekis: 2000/3



Užsakymo data

Užsakymo numeris	942031 2000/3
GTIN	4062406135423
Produktų klasė	9GI

Aprašymas

Modelis:

Vertikali spinta su perforuota sienele 30×28G

Durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna. Su vertikaliais ištraukiamais elementais, kiaurymės 9×9 mm, išdėstytos kas 37 mm Easyfix kabliams ir laikikliams bei perforuotų sienelių priedams kabinti. Perforuotos sienelės reguliuojamos kas 50 mm. Teleskopinė perforuota sienelė yra su **atskiru apsauginiu fiksatoriumi**. Kiekvieno ištraukiamo elemento keliamoji galia 80 kg. Naudojamas abiejų pusių plotas vertikaliai 2,1 m² (gylis × aukštis 635×1690 mm).

Spalva:

Standartiškai korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys ryškiai mėlynos RAL 7016, **dengtos milteliais**.

Pastaba:

Tinkami priedai, pvz.: Easyfix kabliai ir laikikliai, ir t.t. juos rasite 95 skyriuje. Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Vertikalaus stalčiaus naudingasis aukštis	1690 mm
Aukštis	2000 mm
Gylis G	28
Svoris	217 kg
Gylis	700 mm
Perforuotų sienelių skaičius	3
Plotis G	30
Plotis	750 mm
Vertikalaus stalčiaus naudingasis gylis	635 mm
Vertikalaus ištraukiamo elemento keliamoji galia	80 kg
Spinta Konstrukcijos tipas	Bazinė spinta
Modelis	Perforuota vertikali spintos sienelė
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Hoffmann perforuota sienelė	9×9 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Spinta vertikaliomis lentynomis / stalčiais

Priedai

Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11

914226 GP11