

Garant GRIDLINE

Spinta vertikaliomis lentynomis / stalčiais perforuotomis sienelėmis su stiklinėmis varstomomis durimis, Aukštis: 2000mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	942043 2000
GTIN	4062406135478
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Vertikali spinta su perforuota sienele 40x28G

Modelis kaip aprašyta Nr. 942033 dyd. 2000/4, tačiau su **3 vertikaliais stalčiais**. Puikiai tinka sandėliuoti tvirtinimo elementus ir kilpas taupant vietą.

Tiekimo sudėtis:

3 vnt. vonelių kilpoms pasidėti Nr. 942054 dyd. 2; 4 vnt. universalių laikiklių 45° Nr. 955590 dyd. 75; 4 vnt. universalių laikiklių 90° Nr. 955600 dyd. 100x100.

Spalva:

Standartiškai korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys ryškiai mėlynos RAL 7016, **dažyta milteliniu būdu**.

Techninis aprašymas

Gylis G	28
Perforuotų sienelių skaičius	3
Plotis	1000 mm
Vertikalaus ištraukiamo elemento keliamoji galia	80 kg

Svoris	243 kg
Plotis G	40
Vertikalaus stalčiaus naudingasis gylis	635 mm
Vertikalaus stalčiaus naudingasis aukštis	1690 mm
Aukštis	2000 mm
Gylis	700 mm
Spinta Konstrukcijos tipas	Bazinė spinta
Modelis	Perforuota vertikali spintos sienelė
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Hoffmann perforuota sienelė	9×9 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Spinta vertikaliomis lentynomis / stalčiais

Priedai

Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11	914226 GP11
---	-------------