

Garant GRIDLINE

Pilna Office Station suvarstomomis durimis su vožtuvu, 3 stalčiai, 2x30x28G, Tipas: DE**Užsakymo data**

Užsakymo numeris

948800 DE

GTIN

4062406135515

Produktų klasė

9GK

Aprašymas**Modelis:**

Vieta informacijos teikimui, patikrai ir dokumentavimui.

Uždedama spintelė su rakinamais plastikiniais roletais ir šia įranga:

- **Integruotas apšvietimas su LED technologija.**
- **Apšvietimo įjungimo / išjungimo mygtukas.**
- **F tipo 5 kištukiniai lizdai.**
- **2 lentynos, aukštis reguliuojamas kas 25 mm. Naudingasis plotis 1400 mm, naudingasis gylis 300 mm.**
- **Ištraukiamas darbastalis (medienos imitacijos melaminas) su pakeltu krašteliu ir galinės padėties fiksatoriumi. Storis 29 mm. Išsitraukia 150 mm.**
- **Integruotas griovelis laidams.**
- **Prijungimo laidas 7 m ilgio.**
- **Ventiliacinės angos su filtrais.**

Kompiuterio korpuso apačia su rakinamomis varstomomis durimis su vožtuvu. Spinta su varstomomis durimis ir ištraukiama lentyna, naudingasis plotis 580 mm, naudingasis gylis 480 mm. Spintoje varstomomis durimis yra 3-guba kištukinių lizdų juosta 250 V / 16 A su į-/išjungikliu.

Apatinis įrankių spintos korpusas su 100% pilnai ištraukiamais stalčiais (75 kg keliamoji galia).

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais.**

Pastaba:

Plastikiniai roletai pagal spalvą nekonfigūruojami.

Techninis aprašymas

Gylis	700 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčiaus naudingasis gylis	600 mm
Svoris	342 kg
Plotis	1500 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	650 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Aukštis	2200 mm
Nominalioji įtampa	250 V
Įvesties kištuko tipas	F
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	2×30×28G
Produkto rūšis	Biuro zona

Priedai

Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas HU12	914226 HU12
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas HU21	914227 HU21
Stalčiusleistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 300 mm	931163 300