

Garant GRIDLINE

**Pilna Office Station su tuščiu apatiniu moduliu, Tipas: DE****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 948805 DE     |
| GTIN             | 4062406135522 |
| Produktų klasė   | 9GK           |

**Aprašymas****PASTABA: galima pasirinkti spalvą****Modelis:**

Vieta informacijos teikimui, patikrai ir dokumentavimui.

Konstruktinis modulis, skirtas Office Station. Tvirtos plieno konstrukcijos su galinėmis ir šoninėmis sienomis.

**Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais.**

**Pastaba:**

Joks korpusas netelpa į apatinį modulį.

Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aukštis: 2200 mm

Plotis: 1500 mm

Gylis: 700 mm

Stalčiaus naudingasis plotis: 650 mm

Stalčiaus naudingasis gylis: 600 mm

Svoris: 342 kg

**Techninis aprašymas**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Gylis                        | 700 mm  |
| Aukštis                      | 2200 mm   |
| Svoris                       | 342 kg  |
| Stalčiaus naudingasis gylis  | 600 mm  |
| Plotis                       | 1500 mm   |
| Stalčiaus naudingasis plotis | 650 mm  |
| medžiagos storis             | 1,2 mm  |
| Cilindrinė spyna             | modulinė apyraktė   |
| Spalvos pasirinkimas         | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,<br>5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produkto rūšis               | Biuro zona  |