

Garant GRIDLINE

Office Station spausdintuvo korpusas su varstomomis durimis su vožtuvu, 30x28G, Tipas: 1**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	948815 1
GTIN	4062406135546
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Modelis:**

Vieta informacijos teikimui, patikrai ir dokumentavimui.

Kompiuterio korpusas su rakinamomis varstomomis durimis su vožtuvu. Spinta su varstomomis durimis ir ištraukiama lentyna, naudingasis plotis 580 mm, naudingasis gylis 480 mm.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais.**

Techninis aprašymas

Aukštis	1000 mm
Nominalioji įtampa	250 V
Įvesties kištuko tipas	F
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė

Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	30x28G
Produkto rūšis	Biuro zona

Priedai

Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas HU12	914226 HU12
---	-------------