

Garant**Spinta su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto, Aukštis: 1000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	945001 1000
GTIN	4062406135485
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Spinta su lentynomis 30×11G. Galima kabinti lentynas kas 25 mm.

Durys iš vidaus pastiprintos ir užrakinamos naudojant 2K Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035.

Durys antracito spalvos RAL 7016 **dengtos milteliniu būdu.**

Pastaba:

Lentynas GridLine spintoms rasite Nr. 944061, 944065.

Pagal TÜV GS sertifikata, visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Gylis G	11
Svoris	39 kg
Plotis G	30
Rankenos padėtis	viršuje

Plotis	750 mm
Spintos priekinė dalis	Varstomos durys iš ištisinio lakšto
Gylis	275 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Naud. aukštis	845 mm
Aukštis	1000 mm
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Spinta su lentynomis

Priedai

Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11	914226 GP11
---	-------------