

Garant**Spinta su varstomomis durimis su stiklu, Aukštis: 2000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	945003 2000
GTIN	4062406135614
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Spinta su lentynomis 30×11G. Galima kabinti lentynas kas 25 mm.

Durys iš vidaus pastiprintos ir užrakinamos naudojant 2K Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035.

Durys antracito spalvos RAL 7016 **dengtos milteliniu būdu.**

Pastaba:

Lentynas GridLine spintoms rasite Nr. 944061, 944065.

Pagal TÜV GS sertifikata, visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Spintos priekinė dalis	Varstomos durys su stiklu
Plotis G	30
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Plotis	750 mm

Aukštis	2000 mm
Naud. aukštis	1845 mm
Gylis G	11
Svoris	45 kg
Gylis	275 mm
Rankenos padėtis	viduryje
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Spinta su lentynomis

Priedai

Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11	914226 GP11
---	-------------