



Universalių gręžimo karūnų rinkinys, Dalių skaičius: 10



Užsakymo data

Užsakymo numeris	788042 10
GTIN	4058546228842
Produktų klasė	76G

Aprašymas

Modelis:

Kietlydinio dantys geresniam patvarumui, taip pat tankių ruošinių gręžimui. Platūs ir gilūs gilintuvo grioveliai lengvam šerdies pašalinimui. Agresyvi dantų geometrija – 10x greitesnis gręžimas, palyginus su bimetalo gręžimo karūnomis. Idealiai tinka naudoti elektronikos ir montavimo srityse.

Paskirtis:

Didesnių kiaurymių ir pralaužų gręžimui skirtingose medžiagose: mūre, lengvose statybinėse medžiagose, plastikuose ir medienoje. Netinka naudoti su kietomis medžiagomis, pvz., betonu, granitu, natūraliu akmeniu ir plytomis, kurių kietis didesnis nei 30 N/mm².

Turinys:

Universalių gręžimo karūnos Nr. 788041: Po 1 vnt. dyd. 35; 44; 51; 57; 68; 76

Centravimo grąžtas Nr. 788051: 2 vnt. dyd. 115

Adapteris su centravimo grąžtu Nr. 788052: 1 vnt. dyd. 115-6KT

Deimantinė dildė: 1 vnt.

Vidinis šešiabriaunis raktas: 1 vnt.

Sudėta į: plastikinis lagaminas.

Atsarginė dalis:

Centravimo grąžtus žr. Nr. 788051, o specialius adapterius su centravimo grąžtais žr. Nr. 788052.

Pastaba:

Naudoti tik gręžimui (be smūgio).

Techninis aprašymas

Darbas su smūgiu / be smūgio	draudžiamas smūginis gręžimas
Produkto rūšis	Gręžimo karūna

Priedai

Centravimo grąžtas Visas ilgis 115 mm	788051 115
Universali gręžimo karūna be centravimo grąžto Gręžimo kiaurymės Ø 76 mm	788041 76
Universali gręžimo karūna be centravimo grąžto Gręžimo kiaurymės Ø 35 mm	788041 35
Speciali jungtis su centravimo grąžtu Visas ilgis 115-6KT mm	788052 115-6KT
Universali gręžimo karūna be centravimo grąžto Gręžimo kiaurymės Ø 68 mm	788041 68
Universali gręžimo karūna be centravimo grąžto Gręžimo kiaurymės Ø 57 mm	788041 57
Universali gręžimo karūna be centravimo grąžto Gręžimo kiaurymės Ø 51 mm	788041 51
Universali gręžimo karūna be centravimo grąžto Gręžimo kiaurymės Ø 44 mm	788041 44