


Garant**CaraFin deimantinė poliravimo kempinė, Ø 34 mm, Grūdėtumas: D20µm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	567896 D20
GTIN	4062406135621
Produktų klasė	51G

Aprašymas**Modelis:**

CaraFin poliravimo kempinės iš elastingos PU medžiagos su **deimantiniais grūdeliais**. Prie poliravimo lygmens puikiai pritaikytas putplasčio kietumo laipsnis. Sudėtyje esantys deimantų grūdeliai užtikrina **žymiai geresnį nuėmimo lygį** nei poliravimo pastose įmaišyti pavieniai deimantų grūdeliai.

Paskirtis:

Maksimalus lankstumas, dar labiau prisitaikoma prie kontūrų. **Be poliravimo pastos.**

Tinka:

PU atraminė lėkštelė Nr. 567892 / 567893 ir AROS_B.

Pastaba:

Kitas CaraFin poliravimo putas rasite katalogo 55-ajame skyriuje.

Techninis aprašymas

DiskoØ	34 mm
Poliravimo etapas	Baigiamasis poliravimas
Spalva	geltona
Serija	CaraFin
Šlifavimo priemonių kodas	D

Produkto pavadinimo požymis	Ø 34 mm
Produkto rūšis	Poliravimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Dažai	tinka		
sausasis	tinka		