

**Garant****CaraFin deimantinė poliravimo kempinė, Ø 34 mm, Grūdėtumas: D10µm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	567896 D10
GTIN	4062406135638
Produktų klasė	51G

**Aprašymas****Modelis:**

**CaraFin poliravimo kempinės** iš elastingos PU medžiagos su **deimantiniais grūdeliais**. Prie poliravimo lygmens puikiai pritaikytas putplasčio kietumo laipsnis. Sudėtyje esantys deimantų grūdeliai užtikrina **žymiai geresnį nuėmimo lygį** nei poliravimo pastose įmaišyti pavieniai deimantų grūdeliai.

**Paskirtis:**

Maksimalus lankstumas, dar labiau prisitaikoma prie kontūrų. **Be poliravimo pastos.**

**Tinka:**

PU atraminė lėkštelė Nr. 567892 / 567893 ir AROS\_B.

**Pastaba:**

Kitas CaraFin poliravimo putas rasite katalogo 55-ajame skyriuje.

**Techninis aprašymas**

DiskoØ	34 mm
Poliravimo etapas	Baigiamasis poliravimas
Spalva	oranžinė
Serija	CaraFin
Šlifavimo priemonių kodas	D

Produkto pavadinimo požymis	Ø 34 mm
Produkto rūšis	Poliravimo diskas

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Dažai	tinka		
sausasis	tinka		