

Garant**Gražtas betonui SDS-plus, Ø × visas ilgis: 32X450mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 789040 32X450 |
| GTIN | 4062406135881 |
| Produktų klasė | 71C |

Aprašymas**Modelis:**

Kvadratinio skerspjuvio gręžimo galvutė. **4×90° geometrija** su specialiai sukurtomis **tolygiomis pjovimo briaunomis** ir stabiliais peteliais užtikrina tikslias, nekintamų matmenų kiaurymes ir patikimus tvirtinimus. 4 spiralių grąžtai patogiam gręžimui su maža vibracija ir optimaliu kreipimu kiaurymėje. **Radialiai** suformuota **sustiprinta apsauga**: sumažėja sutvirtinimo kibimas ir pailgėja naudojimo trukmė. **3 dalių**, tvirta HM plokštelė su sustiprinta centravimo viršūne. Tvirtos pagalbinės pjovimo briaunos ir palengvina varomąją jėgą ir tokiu būdu užtikrina patvarų darbą ir pastovų tikslumą.

Privalumai:

- **Trumpi sraigtiniai grioveliai užtikrina puikų drožlių pasišalinimą.**
- **Nusidėvėjimo žymės: įvertinama, ar įrankis dar tinkamas kiaurymėms gręžti.**
- **4×4 dizainas užtikrina tikslų radialinį mušimą ir sumažina nusidėvėjimą ir trinties nuostolius.**

Paskirtis:

Betono, natūralaus akmens ir mūro gręžimui – su maksimaliu patogumu.

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Spiralės ilgis | 400 mm |
| Ø | 32 mm |
| visas ilgis | 450 mm |
| Ašmenys | HM |
| Darbas su smūgiu / be smūgio | Smūginis gręžimas |
| Kotas | SDS Plus |

Produkto rūšis

Akmens grąžtas