

**Pluoštinis diskas (CER) 787C, Ø 115 mm, Grūdėtumas: 80****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

566477 80

GTIN

50076308897388

Produktų klasė

53F

**Aprašymas****Modelis:**

Papildomai uždėtos šlifavimo pagalbinės priemonės užtikrina šaltą šlifavimą be spalvos pasikeitimo ir sumažina disko užteršimą šlifuojant plastiškas medžiagas.

**Našius šlifavimo grūdelius Cubitron™ II** sudaro precizinės formos keraminiai trikampėliai, ant pagrindo išdėlioti optimalia kryptimi. **Nuimama žymiai daugiau medžiagos** ir tuo pat metu ilgas tarnavimo laikas bei tolygi paviršiaus apdailos.

Ypač atsparus plyšimui, bet labai lankstus **vulkanizuotas pluoštas**. 22,23 mm kiaurymė ir kryžminė įpjova.

Našus pluoštinis diskas su atviru grūdelių sluoksniu.

**Paskirtis:**

**Nerūdijančiojo plieno, aliuminio, titano ir nikelio lydinių** apdirbimui.

Kampiniams šlifuokliams, kurių maksimalus apskritiminis greitis - 80 m/s, su šlifavimo lėkštelėmis Nr. 566690 / 566692. Aštrūs Cubitron™ II grūdėliai užtikrina **malonų, ergonomišką pjovimą** spaudžiant nedidele jėga. Nuimantys didelį kiekį medžiagos 3M™ II pluoštiniai diskai tuo pačiu yra gera alternatyva rupiojo šlifavimo ir vėduokliniams diskams.

**Techninis aprašymas**

Serija	787C
Šlifavimo priemonės	Keraminiai grūdėliai
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Geležies, sieros ir chloro dalis	< 0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 115 mm
Kiaurymės Ø	22,23 mm
optimaliai parinkta medžiagai	INOX
optimaliai parinkta medžiagai	Aliuminis
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Pluoštinis diskas

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
sausasis	tinka		