


3M**Pluoštinis diskas (CER) 787C, Ø 125 mm, Grūdėtumas: 80****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

566478 80

GTIN

50076308897395

Produktų klasė

53F

Aprašymas**Modelis:**

Papildomai uždėtos šlifavimo pagalbinės priemonės užtikrina šaltą šlifavimą be spalvos pasikeitimo ir sumažina disko užteršimą šlifuojant plastiškas medžiagas.

Našius šlifavimo grūdelius Cubitron™ II sudaro precizinės formos keraminiai trikampėliai, ant pagrindo išdėlioti optimalia kryptimi. **Nuimama žymiai daugiau medžiagos** ir tuo pat metu ilgas tarnavimo laikas bei tolygi paviršiaus apdailos.

Ypač atsparus plyšimui, bet labai lankstus **vulkanizuotas pluoštas**. 22,23 mm kiaurymė ir kryžminė įpjova.

Našus pluoštinis diskas su atviru grūdelių sluoksniu.

Paskirtis:

Nerūdijančiojo plieno, aliuminio, titano ir nikelio lydinų apdirbimui.

Kampiniams šlifuokliams, kurių maksimalus apskritiminis greitis - 80 m/s, su šlifavimo lėkštelėmis Nr. 566690 / 566692. Aštrūs Cubitron™ II grūdėliai užtikrina **malonų, ergonomišką pjovimą** spaudžiant nedidele jėga. Nuimantys didelį kiekį medžiagos 3M™ II pluoštiniai diskai tuo pačiu yra gera alternatyva rupiojo šlifavimo ir vėduokliniams diskams.

Techninis aprašymas

Serija	787C
Šlifavimo priemonės	Keraminiai grūduliai
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Geležies, sieros ir chloro dalis	< 0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 125 mm
Kiaurymės Ø	22,23 mm
optimaliai parinkta medžiagai	INOX
optimaliai parinkta medžiagai	Aliuminis
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Pluoštinis diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
sausasis	tinka		