

Garant GRIDLINE

Sieninė pakabinama spintelė su varstomomis durimis su stiklu, Plotis G: 30**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	943903 30
GTIN	4062406136161
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Galima kabinti lentynas kas 25 mm. Galinė sienelė, perforuota 9×9 mm kiaurymėmis, išsidėsčiusiomis kas 37 mm, kabliams ir laikikliams kabinti. Užrakinama naudojant 2 komponentų Haptoprene® rankeną su kaištine cilindrine spyna. Pageidaujant galima įsigyti ir su uždara galine sienele. Kabelio pavedimas ant spintelės viršaus.

Tiekimo sudėtis:

Spinta su lentynomis ir tvirtinimo priemonėmis.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys ryškiai mėlynos RAL 5005 **dengtos milteliais.**

Pastaba:

Skirtingoms sienelėms reikia skirtingų tvirtinimo priemonių. Tai turėtų išsiaiškinti pats klientas prieš pradėdamas naudotis. Atskiras lentynas žr. Nr. 943914.

Techninis aprašymas

Gylis	400 mm
Naud. aukštis	445 mm
Naudingas plotis	700 mm

ComfortClose	ne
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Aukštis	600 mm
Plotis	750 mm
Naudingasis gylis	325 mm
Svoris	25 kg
Lentynų skaičius	1
Gylis G	16
Plotis G	30
medžiagos storis	0,9 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	65 kg
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	250 kg
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Hoffmann perforuota sienelė	9×9 mm
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Pakabinama spintelė

Priedai

Papildomos lentynos sieninėms pakabinamoms spintelėms Kai spintos / skyriaus plotis G 30	943914 30
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11	914226 GP11
Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms20 vnt. Tipas F	940559 F