

Garant GRIDLINE

**Sieninė pakabinama spintelė su stumdomomis durimis su stiklu, Plotis G: 60****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	943907 60
GTIN	4062406136208
Produktų klasė	9GI

**Aprašymas****Modelis:**

Galima kabinti lentynas kas 25 mm. Galinė sienelė, perforuota 9×9 mm kiaurymėmis, išsidėsčiusiomis kas 37 mm, kabliams ir laikikliams kabinti. Užrakinama naudojant 2 komponentų Haptoprene® rankeną su kaištine cilindrine spyna. Pageidaujant galima įsigyti ir su uždara galine sienele. Kabelio pravedimas ant spintelės viršaus. Su vidurine sienele Tinkamos lentynos Nr. 943914 dyd. 30.

**Tiekimo sudėtis:**

Spinta su lentynomis ir tvirtinimo priemonėmis.

**Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys ryškiai mėlynos RAL 5005 **dengtos milteliais.**

**Pastaba:**

Skirtingoms sienelėms reikia skirtingų tvirtinimo priemonių. Tai turėtų išsiaiškinti pats klientas prieš pradėdamas naudotis. Atskiras lentynas žr. Nr. 943914.

**Techninis aprašymas**

Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Gylis	400 mm
Naud. aukštis	463 mm
ComfortClose	ne
Svoris	55 kg
Lentynų skaičius	2

Naudingasis gylis	325 mm
Naudingas plotis	1450 mm
Aukštis	600 mm
Plotis	1500 mm
Gylis G	16
Plotis G	60
medžiagos storis	0,9 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	65 kg
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	250 kg
Hoffmann perforuota sienelė	9×9 mm
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Pakabinama spintelė

## Priedai

Papildomos lentynos sieninėms pakabinamoms spintelėms Kai spintos / skyriaus plotis G 30	943914 30
Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms 20 vnt. Tipas F	940559 F
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas GP21	914227 GP21